


KM 6542 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

für den flächenbündigen Einbau für eine besonders elegante Küchengestaltung.



- Schnellanwahl per Zahlenreihe – ComfortSelect
- Modernes Design – 752 mm breit für den flächenbündigen Einbau
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 1 Bräter- und 1 Vario-Zone
- Unübertroffen schnell – 1 ExtraSpeed-Kochzone

EAN-Nr.: 4002515996799 / Materialnummer: 10882040 / Alte Materialnummer: 26654270D

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Elektro
<b>Bauform</b>	
Unabhängig vom Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne links
Art	ExtraSpeed
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	1200/2900
<b>2. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
<b>3. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Größe in mm	Ø 170 / 170x290
Max. Leistung in W	1500/2600
<b>4. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 180
Max. Leistung in W	1800
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Kochzonenerweiterung	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Kurzzeitwecker	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20

KM 6542 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

für den flächenbündigen Einbau für eine besonders elegante Küchengestaltung.




EAN-Nr.: 4002515996799 / Materialnummer: 10882040 / Alte Materialnummer: 26654270D

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen (H x B x T) in mm	46 x 752 x 492
Abmessungen in mm (Breite)	752
Abmessungen in mm (Höhe)	46
Abmessungen in mm (Tiefe)	492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	730
Gewicht in kg	10
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	470
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	756
Gesamtanschlusswert in kW	8,50
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	496
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	Ja

## KM 6542 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

für den flächenbündigen Einbau für eine besonders elegante Küchengestaltung.



KM 6542 FL, KM 6523 FL (Skizze)

1) Vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,  
Einbauhöhe = 36 mm, Netzanschlussleitung L = 1440 mm,  
3) Stufenfräsung, 4) Holzleisten (kein mitgeliefertes  
Zubehör)