


KM 6564 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld  
in 792 mm Breite für besonders komfortables Kochen.




- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- Modernes Design – 792 mm breit für den flächenbündigen Einbau
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl 1 Bräter/2 Variozonen
- Unübertroffen schnell – 1 ExtraSpeed-Kochzone
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN-Nr.: 4002515997611 / Materialnummer: 10882060 / Alte Materialnummer: 26656470D

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Elektro
<b>Bauform</b>	
Unabhängig vom Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne links
Art	ExtraSpeed
Größe in mm	Ø 145 / Ø 230
Max. Leistung in W	1500/3200
<b>2. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
<b>3. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten mittig
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	750/2200
<b>4. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Größe in mm	Ø 170 / 170x290
Max. Leistung in W	1500/2600
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Kochzonenenerweiterung	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Wischschutz	•
Kurzzeitwecker	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0

KM 6564 FL


Herdunabhängiges Elektrokochfeld  
in 792 mm Breite für besonders komfortables Kochen.



EAN-Nr.: 4002515997611 / Materialnummer: 10882060 / Alte Materialnummer: 26656470D

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmearzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen (H x B x T) in mm	46 x 792 x 512
Abmessungen in mm (Breite)	792
Abmessungen in mm (Höhe)	46
Abmessungen in mm (Tiefe)	512
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	770
Gewicht in kg	12
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	490
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	796
Gesamtanschlusswert in kW	9,20
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	516
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	Ja

KM 6564 FL  
 Herdunabhängiges Elektrokochfeld  
 in 792 mm Breite für besonders komfortables Kochen.



KM 6564 FL (Skizze)

- 1) Vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,  
 L = 1440 mm, Einbauhöhe = 46 mm, 3) Stufenfräsung,  
 4) Holzleisten (kein mitgeliefertes Zubehör), 5) Anschluss  
 WLAN Stick