

WWR880WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

W1 Waschmaschine:

A | 9 kg | 1600 U/min | M Touch | SteamCare | Automatische Dosierung



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Energie sparen in der besten Energieeffizienzklasse A
- M Touch – einfache Steuerung durch Tippen oder Wischen
- SteamCare reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos®



EAN-Nr.: 4002516024446 / Materialnummer: 10931270 /  
Alte Materialnummer: 11WR8806D

<b>Bauform</b>	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
<b>Bauart</b>	
Produktmarke	W1 White Edition
Frontlader	•
<b>Schleudern</b>	
Max. Schleuderdrehzahl	1600
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
<b>Design</b>	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Lotosweiß mit Chromring
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Touch-Bedienung
Display	M Touch
<b>Reinigungsleistung</b>	
Innovative Waschtechnologie PowerWash	•
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Fleckenoption	•
Geprüfte Virus Hygiene	•
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	•
Beladung in kg	9,0
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Dampfsystem SteamCare	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Tageszeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	•
Waschassistent	•
Info-Texte	•
Favoriten-Programme	•
Trommelbeleuchtung	LED
MultiLingua	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Schleudereffizienzklasse	A
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	68

WWR880WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

W1 Waschmaschine:

A | 9 kg | 1600 U/min | M Touch | SteamCare | Automatische Dosierung



EAN-Nr.: 4002516024446 / Materialnummer: 10931270 /

Alte Materialnummer: 11WR8806D

Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	199
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,70
EcoFeedback	•
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
<b>Waschprogramme</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Seide (Handwäsche)	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkle Wäsche	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Sportschuhe	•
Federbetten	•
Kopfkissen	•
Daunen	•
Gardinen	•
Baumwolle Hygiene	•
Auffrischen (Dampf)	•
Finish Dampf	•
Maschine reinigen	•
Baumwolle Pfeil	•
Neue Textilien	•
Nur Spülen	•
Stärken	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•
<b>Extras Waschen</b>	
SingleWash	•
Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Extra leise	•
Dampfglätten	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•
AllergoWash	•

WWR880WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

W1 Waschmaschine:

A | 9 kg | 1600 U/min | M Touch | SteamCare | Automatische Dosierung



EAN-Nr.: 4002516024446 / Materialnummer: 10931270 /

Alte Materialnummer: 11WR8806D

#### Qualität

Kontergewichte aus Grauguss

•

#### Sicherheit

Wasserschutzsystem

Waterproof-System

Kindersicherung

•

PIN-Code

•

Optische Schnittstelle

•

#### Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)

596

Abmessungen in mm (Höhe)

850

Abmessungen in mm (Tiefe)

643

Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm

1077

Gewicht in kg

97

Gesamtanschlusswert in kW

2,10-2,40

Spannung in V

220-240

Absicherung in A

10

Frequenz in HZ

50

Länge der elektrischen Zuleitung in m

2

Leuchtmittel tauschen

Kundendienst

#### Mitgeliefertes Zubehör

3 Caps

•

UltraPhase 1 + 2

•

Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase

•

#### Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WWR880WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

W1 Waschmaschine:

A | 9 kg | 1600 U/min | M Touch | SteamCare | Automatische Dosierung




W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm