


A 601

Einsatz

zum Hinzufügen einer zusätzlichen Ebene im Wagen A 501.



- Ohne Sprüharm

EAN-Nr.: 4002516050513 / Materialnummer: 10973970 / Alte Materialnummer: 69660101D

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>                            |           |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | •         |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>                             |           |
| PLW 8615   | •         |
| PLW 8616   | •         |
| PLW 8617   | •         |
| <b>Produktkategorie</b>                                |           |
| Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul                      | •         |
| <b>Produkteigenschaften</b>                            |           |
| Material   | Edelstahl |
| Farbe  | Edelstahl |
| <b>Anwendungsbereich</b>                               |           |
| Aufbereitung von Laborglas                             | •         |
| <b>Kapazität</b>                                       |           |
| DIN-Siebschalen [Anzahl]                               | 3         |
| SPRI-Siebschalen [Anzahl]                              | 2         |
| <b>Maße und Gewicht</b>                                |           |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                              | 33        |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                            | 590       |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                             | 775       |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                             | 100       |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                           | 610       |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                            | 790       |
| Nettogewicht in kg                                     | 2,12      |
| Bruttogewicht in kg                                    | 2,96      |