

KM 7210 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit Koch-/Bräterzone zum günstigen Einstiegspreis



- Einfache Bedienung – EasySelect
- 4 runde Kochzonen inkl. 1 Bräterzone
- In 764 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster

EAN-Nr.: 4002516138556 / Materialnummer: 11022850 /
Alte Materialnummer: 26721010D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender/Flächenbündiger Einbau	–/–
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	0
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 160-220
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Booster-Leistung in W	1700
Max. Leistung in W	1400
Max. TwinBooster-Leistung in W	2200
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Größe in mm	Ø 190 / 190x290
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2100
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-190
Max. Booster-Leistung in W	2500
Max. Leistung in W	1850
Max. TwinBooster-Leistung in W	3000
Bedienkomfort	
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	EasySelect
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•

KM 7210 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit Koch-/Bräterzone zum günstigen Einstiegspreis




EAN-Nr.: 4002516138556 / Materialnummer: 11022850 /
Alte Materialnummer: 26721010D

Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	764
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	504
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	750 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490 mm
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	48
Gewicht in kg	11
Gesamtanschlusswert in kW	7,30
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja

KM 7210 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit Koch-/Bräterzone zum günstigen Einstiegspreis



KM 7210 FR, KM 7211 FR (Skizze)

1) Vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt