

CM 7350 CoffeePassion  
Stand-Kaffeefullautomat  
mit OneTouch for Two-Funktion und beheizter Abstellfläche für perfekten Genuss.



- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck – OneTouch for Two
- Perfekte Ergebnisse und intensives Kaffeearoma – AromaticSystem
- Cremiger Milchschaum für Kaffeespezialitäten – Cappuccinatore
- Komfortable Reinigung für Pflege und Erhalt – Reinigungsprogramme
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – Miele@home

EAN-Nr.: 4002516070993 / Materialnummer: 11025060 / Alte Materialnummer: 29735020A

| Bauform und Design                             |                 |
|--|-----------------|
| Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem       | •               |
| Farbe  | Obsidianschwarz |
| Genussvorteile                                 |                 |
| AromaticSystem                                 | •               |
| OneTouch Zubereitung                           | •               |
| OneTouch for Two Zubereitung                   | •               |
| DoubleShot                                     | •               |
| Genießerprofile programmierbar                 | 10              |
| Aromaschonendes Kegelmahlwerk                  | •               |
| Mahlgrad einstellbar                           | •               |
| Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich | •               |
| Mahlmenge programmierbar                       | •               |
| Wassermenge programmierbar                     | •               |
| Wassertemperatur programmierbar                | •               |
| Milchmenge programmierbar                      | •               |
| Milchschaummenge programmierbar                | •               |
| Vorbrühen programmierbar                       | •               |
| TeaTimer                                       | •               |
| Bedienkomfort                                  |                 |
| Vernetzung mit Miele@home                      | •               |
| Display  | CM Touch        |
| CupSensor                                      | •               |
| BrilliantLight                                 | •               |
| Expertenmodus                                  | •               |
| Beheizte Tassenabstellfläche                   | •               |
| MultiLingua                                    | •               |
| Anzahl Bohnensorten                            | 1               |
| Anzahl Bohnenbehälter                          | 1               |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g         | 500             |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g    | 500             |
| Fassungsvermögen Wassertank in l               | 2,2             |
| Fassungsvermögen Milchbehälter in l            | 0,7             |
| Fassungsvermögen Restebehälter in Stück        | 16              |
| Fassungsvermögen Abtropfschale in l            | 0,8             |
| Leicht zugängliche Versorgungsbehälter         | •               |
| Tageszeitanzeige                               | •               |
| Anzeige Datum                                  | •               |
| Einschaltzeit programmierbar                   | •               |
| Ausschaltzeit programmierbar                   | •               |
| Stand-by-Zeit programmierbar                   | •               |
| Uhrzeitspeicher in h                           | 150             |
| Getränkesspezialitäten                         |                 |
| Wählbare Getränkemengen in ml                  | 25-250          |
| Ristretto einfach                              | •               |
| Ristretto doppelt                              | •               |
| Espresso einfach                               | •               |
| Espresso doppelt                               | •               |
| Kaffee einfach                                 | •               |
| Kaffee doppelt                                 | •               |

## CM 7350 CoffeePassion Stand-Kaffeefullautomat

mit OneTouch for Two-Funktion und beheizter Abstellfläche für perfekten Genuss.



EAN-Nr.: 4002516070993 / Materialnummer: 11025060 / Alte Materialnummer: 29735020A

|  |     |
|--|-----|
| Kaffee lang einfach  | •   |
| Kaffee lang doppelt  | •   |
| Cappuccino einfach   | •   |
| Cappuccino doppelt   | •   |
| Latte Macchiato einfach  | •   |
| Latte Macchiato doppelt  | •   |
| Heiße Milch einfach  | •   |
| Heiße Milch doppelt  | •   |
| Milchschaum einfach  | •   |
| Milchschaum doppelt  | •   |
| Espresso Macchiato einfach   | •   |
| Espresso Macchiato doppelt   | •   |
| Cappuccino Italiano einfach  | •   |
| Cappuccino Italiano doppelt  | •   |
| Flat white einfach   | •   |
| Flat white doppelt   | •   |
| Café au lait einfach   | •   |
| Café au lait doppelt   | •   |
| Caffè Latte einfach  | •   |
| Caffè Latte doppelt  | •   |
| Caffè americano einfach  | •   |
| Long black einfach   | •   |
| Warmwasser einfach   | •   |
| Heißwasser einfach   | •   |
| Schwarzer Tee einfach  | •   |
| Kräutertee einfach   | •   |
| Früchtetee einfach   | •   |
| Grüner Tee einfach   | •   |
| Kaffeekanne  | •   |
| Teekanne   | •   |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>  |     |
| Energiesparender Eco-Mode einschaltbar   | •   |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                                       | 0,4 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 0,9 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min                     | 20  |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 20  |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20  |
| <b>Pflegekomfort</b>   |     |
| Manuelle Entkalkung  | •   |
| Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank                       | •   |
| Komfortable Reinigungsprogramme  | •   |
| Automatische Spülfunktion  | •   |
| ComfortClean   | •   |
| Entnehmbare Milchleitung   | •   |
| Entnehmbare Brüheinheit  | •   |
| <b>Sicherheit</b>  |     |
| Inbetriebnahmesperre   | •   |

## CM 7350 CoffeePassion Stand-Kaffeevollautomat

mit OneTouch for Two-Funktion und beheizter Abstellfläche für perfekten Genuss.



EAN-Nr.: 4002516070993 / Materialnummer: 11025060 / Alte Materialnummer: 29735020A

### Technische Daten

|  |         |
|--|---------|
| Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm | 16,0    |
| Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm | 8,0     |
| Gerätebreite in mm                       | 311     |
| Gerätehöhe in mm                         | 397     |
| Gerätetiefe in mm                        | 445     |
| Gesamtanschlusswert in kW                | 1,45    |
| Spannung in V                            | 220-240 |
| Absicherung in A                         | 10      |
| Phasenanzahl                             | 1       |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m    | 1,2     |

### Mitgeliefertes Zubehör

|                        |   |
|------------------------|---|
| Milchbehälter aus Glas | • |
| Entkalkungstabletten   | • |
| Reinigungstabletten    | • |

### Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,