


D 600-2000 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2000 mm.



- Leistung 109.0 kg/h*, Walzendurchmesser 600 mm, Arbeitsbreite 2000 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Ömlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.


EAN-Nr.: 4002516076063 / Materialnummer: 11034730 / Alte Materialnummer: 53602005D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rückts. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	600
Arbeitsbreite in mm	2000
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangel Tuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	109,0
Steuerung	
Steuerungstyp	Drehwahlschalter
Touch-Display (Option)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	6,5
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400-440V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	45,00
Gesamtanschluss in kW	49,82
Absicherung in A	80
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Ömlaufpumpe	•
Ölinhalt in l	90
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	1414
Außenmaß, Breite in mm	2975
Außenmaß, Tiefe in mm	1945
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1514
Außenmaß, Bruttobreite in mm	3075
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1640
Nettogewicht in kg	2000
Bruttogewicht in kg	2030
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Ölbrenner (Option)	•

D 600-2000 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2000 mm.



EAN-Nr.: 4002516076063 / Materialnummer: 11034730 / Alte Materialnummer: 53602005D

Flüssiggaskit (Option)	•
3-Wege-Ventil (Option)	•
Modulierender Brenner inkl. SPS-Steuerung (Option)	•
Verlängerter Ausgabetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option)	•
Synchronisierte Einlaufgurte (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Abstreiferüberwachung (Option)	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Air-Stream Mulde (Option)	•
Drehwahlschalter für zwei Temperaturen (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•