


D 600-2200 [EL] LACO  
 Muldenmangel, Elektro  
 mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2200 mm




- Leistung 126.0 kg/h<sup>\*</sup>, Walzendurchmesser 600 mm, Arbeitsbreite 2200 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangelleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Ömlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

<sup>\*</sup> Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002516076070 / Materialnummer: 11034740 / Alte Materialnummer: 53602205D

| Bauform und Ausführung                             |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bauform                                            | Fronts. Wäscheeingabe, Rückts. Wäscheausgabe           |
| Linie                                              | Professional                                           |
| Außenverkleidung                                   | Eisengrau                                              |
| Walzendurchmesser in mm                            | 600                                                    |
| Arbeitsbreite in mm                                | 2200                                                   |
| Muldenmaterial                                     | Stahl                                                  |
| Mangelunterbewicklung                              | Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung       |
| Mangel Tuch                                        | Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch |
| Anwendung                                          |                                                        |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie            | •                                                      |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime             | •                                                      |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube         | •                                                      |
| Geeignet für das Krankenhaus                       | •                                                      |
| Leistungsdaten                                     |                                                        |
| Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h   | 126,0                                                  |
| Steuerung                                          |                                                        |
| Steuerungstyp                                      | Drehwahlschalter                                       |
| Touch-Display (Option)                             | Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)          |
| Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 1,5                                                    |
| Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 6,5                                                    |
| Einstellbare Displaysprachen                       | •                                                      |
| Standard Elektroanschluss                          |                                                        |
| Beheizungsart                                      | Elektro                                                |
| Elektroanschluss                                   | 3N AC 400-440V 50HZ                                    |
| Heizleistung Elektro in kW                         | 45,00                                                  |
| Gesamtanschluss in kW                              | 49,82                                                  |
| Absicherung in A                                   | 80                                                     |
| Sonderspannung (Option)                            | •                                                      |
| Wärmeträger                                        |                                                        |
| Ömlaufpumpe                                        | •                                                      |
| Ölinhalt in l                                      | 90                                                     |
| Maße und Gewicht                                   |                                                        |
| Außenmaß, Höhe in mm                               | 1414                                                   |
| Außenmaß, Breite in mm                             | 3175                                                   |
| Außenmaß, Tiefe in mm                              | 1945                                                   |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                         | 1514                                                   |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                       | 3275                                                   |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                        | 1640                                                   |
| Nettogewicht in kg                                 | 2200                                                   |
| Bruttogewicht in kg                                | 2230                                                   |
| Emissionswerte                                     |                                                        |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz         | 70 dB(A) re 20 µPa                                     |
| Ausstattung                                        |                                                        |
| Ölbrenner (Option)                                 | •                                                      |

D 600-2200 [EL] LACO  
 Muldenmangel, Elektro  
 mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2200 mm



EAN-Nr.: 4002516076070 / Materialnummer: 11034740 / Alte Materialnummer: 53602205D

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Flüssiggaskit (Option)                               | • |
| 3-Wege-Ventil (Option)                               | • |
| Modulierender Brenner inkl. SPS-Steuerung (Option)   | • |
| Verlängerter Ausgabetisch (Option)                   | • |
| Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste           | • |
| Fußschaltung (Option)                                | • |
| Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option) | • |
| Synchronisierte Einlaufgurte (Option)                | • |
| Tieferer Eingabetisch (Option)                       | • |
| Easy-Clamp Klammereingabe (Option)                   | • |
| Wäscheabstreifer                                     | • |
| Abstreiferüberwachung (Option)                       | • |
| Wäschekasten                                         | • |
| Wäscherückführung (Option)                           | • |
| Abdeckhaube                                          | • |
| Pausefunktion                                        | • |
| Flexible, lasergeschweißte Mulde                     | • |
| Air-Stream Mulde (Option)                            | • |
| Drehwahlschalter für zwei Temperaturen (Option)      | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör                           | • |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                        |   |
| Eingabemaschine (Option)                             | • |
| Faltung (Option)                                     | • |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>                 |   |
| CE                                                   | • |