

LAC/SPEED80

Erweiterte Mangelgeschwindigkeit

für mehr Leistung - Walzengeschwindigkeit bis 16 m pro Minute.

SPEED



- Einstellung der Geschwindigkeit zwischen 3 und 16 m/min.
- Geeignet für D 800

EAN-Nr.: 4002516075950 / Materialnummer: 11034870 /

Alte Materialnummer: 59535031D

Produktzugehörigkeit

Mangeln

•

Geräte-/Zubehörszugehörigkeit

D 800-1300

•

D 800-1750

•

D 800-2000

•

D 800-2200

•

D 800-2500

•

D 800-3000

•

D 800-3300

•

Produktkategorie

Sonstiges Zubehör

•

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

10

Außenmaß, Nettobreite in mm

10

Außenmaß, Nettotiefe in mm

10

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

10

Außenmaß, Bruttobreite in mm

10

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

10

Nettogewicht [kg]

2,00

Bruttogewicht in kg

2,00