


D 800-2500 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2500 mm.



- Leistung 200.0 kg/h*, Walzendurchmesser 800 mm, Arbeitsbreite 2500 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – modulierender Gasbrenner (Option)
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.


EAN-Nr.: 4002516076315 / Materialnummer: 11035120 /
Alte Materialnummer: 53802535D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	800
Arbeitsbreite in mm	2500
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Polyester-Nadelfiltuch, Aramid-Nadelfiltuch (Option)
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	200,0
Steuerung	
Steuerungstyp	Drehwahlschalter
Touch-Display (Option)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	3,0
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	12,0
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	3N AC 400-440V 50HZ
Heizleistung Gas in kW	116,00
Gesamtanschluss in kW	6,32
Absicherung in A	40
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Ölumlaufpumpe	•
Ölinhalt in l	60
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	1615
Außenmaß, Breite in mm	3740
Außenmaß, Tiefe in mm	2115
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1700
Außenmaß, Bruttobreite in mm	3800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1900
Nettogewicht in kg	2800
Bruttogewicht in kg	2830
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa

D 800-2500 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2500 mm.



EAN-Nr.: 4002516076315 / Materialnummer: 11035120 /
Alte Materialnummer: 53802535D

Ausstattung	
Ölbrenner (Option)	•
Flüssiggaskit (Option)	•
3-Wege-Ventil (Option)	•
Modulierender Brenner inkl. SPS-Steuerung (Option)	•
Verlängerter Ausgabetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Air-Stream Mulde (Option)	•
Drehwahlschalter für zwei Temperaturen (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•