


D 800-3300 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3300 mm.



- Leistung 250.0 kg/h^{*}, Walzendurchmesser 800 mm, Arbeitsbreite 3300 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangelleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – modulierender Gasbrenner (Option)
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

^{*} Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.


EAN-Nr.: 4002516076339 / Materialnummer: 11035150 / Alte Materialnummer: 53803335D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rückts. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	800
Arbeitsbreite in mm	3300
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangel Tuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Leistungsdaten	
Max. Mangelleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	250,0
Steuerung	
Steuerungstyp	Drehwahlschalter
Touch-Display (Option)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	3,0
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	12,0
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	3N AC 400-440V 50HZ
Heizleistung Gas in kW	140,00
Gesamtanschluss in kW	6,32
Absicherung in A	40
Sonderspannung (Option)	•
Wärmeträger	
Ölumlaufpumpe	•
Ölinhalt in l	60
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	1615
Außenmaß, Breite in mm	4540
Außenmaß, Tiefe in mm	2115
Außenmaß, Bruttöhöhe in mm	1700
Außenmaß, Bruttobreite in mm	4600
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1900
Nettogewicht in kg	3400
Bruttogewicht in kg	3430
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Ölbrenner (Option)	•

D 800-3300 [G] LACO

Muldenmangel, Gas

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3300 mm.



EAN-Nr.: 4002516076339 / Materialnummer: 11035150 / Alte Materialnummer: 53803335D

Flüssiggaskit (Option)	•
3-Wege-Ventil (Option)	•
Modulierender Brenner inkl. SPS-Steuerung (Option)	•
Verlängerter Ausgabetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option)	•
Synchronisierte Einlaufgurte (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Abstreiferüberwachung (Option)	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Air-Stream Mulde (Option)	•
Drehwahlschalter für zwei Temperaturen (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•