

D 800-1300 [EL] LACO  
Muldenmangel, Elektro  
mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 1300 mm



- Leistung 112.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 800 mm, Arbeitsbreite 1300 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Ömlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

\* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002516076346 / Materialnummer: 11035230 / Alte Materialnummer: 53801305D

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rückts. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	800
Arbeitsbreite in mm	1300
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangelutuch	Aramid-Nadelfiltzuch (Option), Polyester-Nadelfiltzuch
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	112,0
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	Drehwahlschalter
Touch-Display (Option)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	3,0
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	12,0
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400-440V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	60,00
Gesamtanschluss in kW	66,32
Absicherung in A	100
Sonderspannung (Option)	•
<b>Wärmeträger</b>	
Ömlaufpumpe	•
Ölinhalt in l	55
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Höhe in mm	1615
Außenmaß, Breite in mm	2550
Außenmaß, Tiefe in mm	2115
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1700
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2600
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1900
Nettogewicht in kg	1340
Bruttogewicht in kg	1370
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Ausstattung</b>	
Verlängerter Ausgabetisch (Option)	•

D 800-1300 [EL] LACO  
 Muldenmangel, Elektro  
 mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 1300 mm



EAN-Nr.: 4002516076346 / Materialnummer: 11035230 / Alte Materialnummer: 53801305D

Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option)	•
Synchronisierte Einlaufgurte (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Abstreiferüberwachung (Option)	•
Wäschekasten	•
Wäscherrückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Air-Stream Mulde (Option)	•
Not-Halt-Schalter	•
Drehwahlschalter für zwei Temperaturen (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•