

## D 800-2000 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2000 mm.



- Leistung 164.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 800 mm, Arbeitsbreite 2000 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Ölumlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

\* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002516076377 / Materialnummer: 11035250 /  
Alte Materialnummer: 53802005D

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	800
Arbeitsbreite in mm	2000
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltuch (Option), Polyester-Nadelfiltuch
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	164,0
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	Drehwahlschalter
Touch-Display (Option)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	3,0
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	12,0
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400-440V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	60,00
Gesamtanschluss in kW	66,32
Absicherung in A	100
Sonderspannung (Option)	•
<b>Wärmeträger</b>	
Ölumlaufpumpe	•
Ölinhalt in l	95
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Höhe in mm	1615
Außenmaß, Breite in mm	3240
Außenmaß, Tiefe in mm	2115
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1700
Außenmaß, Bruttobreite in mm	3300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1900
Nettogewicht in kg	2200
Bruttogewicht in kg	2230
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa

## D 800-2000 [EL] LACO

Muldenmangel, Elektro

mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 2000 mm.



EAN-Nr.: 4002516076377 / Materialnummer: 11035250 /  
Alte Materialnummer: 53802005D

<b>Ausstattung</b>	
Verlängerter Ausgabetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option)	•
Synchronisierte Einlaufgurte (Option)	•
Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Abstreiferüberwachung (Option)	•
Wäschekasten	•
Wäscherrückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausenfunktion	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Air-Stream Mulde (Option)	•
Not-Halt-Schalter	•
Drehwahlschalter für zwei Temperaturen (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•