


D 800-3000 [S] LACO
 Muldenmangel, Dampf
 mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3000 mm.




- Leistung 207.0 kg/h*, Walzendurchmesser 800 mm, Arbeitsbreite 3000 mm
- Präzise und Anpassungsfähig – flexible, lasergeschweißte Mulde
- 25 % mehr Mangleleistung – patentierte Air-Stream-Mulde (Option)
- Gleichmäßige Muldenbeheizung – effizientes Ömlaufsystem
- Vielfältige Möglichkeiten – optionale Geräteausstattung

* Bei 50 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002516076476 / Materialnummer: 11035390 / Alte Materialnummer: 53803045D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	800
Arbeitsbreite in mm	3000
Muldenmaterial	Stahl
Mangelunterbewicklung	Lamellenbewicklung (Option), Rundfederbewicklung
Mangel Tuch	Aramid-Nadelfilztuch (Option), Polyester-Nadelfilztuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 50 % Restfeuchte in kg/h	207,0
Steuerung	
Steuerungstyp	Drehwahlschalter
Touch-Display (Option)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	3,0
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	12,0
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Dampf
Elektroanschluss	3N AC 400-440V 50HZ
Gesamtanschluss in kW	3,30
Absicherung in A	40
Sonderspannung (Option)	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	1615
Außenmaß, Breite in mm	4240
Außenmaß, Tiefe in mm	2115
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1700
Außenmaß, Bruttobreite in mm	4300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1900
Nettogewicht in kg	3100
Bruttogewicht in kg	3130
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	70 dB(A) re 20 µPa
Ausstattung	
Verlängerter Ausgabetisch (Option)	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltung (Option)	•
Perforierte Eingabegurte mit Ansaugfunktion (Option)	•
Synchronisierte Einlaufgurte (Option)	•

D 800-3000 [S] LACO
 Muldenmangel, Dampf
 mit rückseitiger Wäscheausgabe und einer Arbeitsbreite von 3000 mm.



EAN-Nr.: 4002516076476 / Materialnummer: 11035390 / Alte Materialnummer: 53803045D

Tieferer Eingabetisch (Option)	•
Easy-Clamp Klammereingabe (Option)	•
Wäscheabstreifer	•
Abstreiferüberwachung (Option)	•
Wäschekasten	•
Wäscherrückführung (Option)	•
Abdeckhaube	•
Pausefunktion	•
Flexible, lasergeschweißte Mulde	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Eingabemaschine (Option)	•
Faltung (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•