

PWM 507 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7.0 kg in 49 min .



- Trommelvolumen 64 l , Füllgewicht 7.0 kg
- 22 % geringerer Wasser- und 28 % geringerer Energieverbrauch*
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter – M Select
- Gründliche Reinigung durch Profi-Waschprogramme

* Bezogen auf das Buntwäsche 60° Programm bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.



EAN-Nr.: 4002516093909 / Materialnummer: 11049650 / Alte Materialnummer: 51507151D

Bauform und Ausführung

Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	Performance
Front	Lotosweiß
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	7,0
Trommelvolumen in l	64
Türöffnung [Ø] in mm	300
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand aus Edelstahl	•

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für den Haushalt	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•

Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	7,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	6,60
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	49,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	0,98
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	59
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	46,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,44
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	45
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1600

PWM 507 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7.0 kg in 49 min .



EAN-Nr.: 4002516093909 / Materialnummer: 11049650 / Alte Materialnummer: 51507151D

g-Faktor	704
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Kleine Riesen
Programmierbarkeit	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
CapDosing	•
Flexible Dosieradapter (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	2N~ 400V 50HZ
Heizleistung in kW	5,30
Gesamtanschluss in kW	5,50
Absicherung in A	16
Mögliche Spannungsvariante	
Elektroanschluss	230V~
Heizleistung in kW	2,65
Gesamtanschluss in kW	2,85
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Laugenpumpe	DN 22
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettobreite in mm	596
Außenmaß, Nettotiefe in mm	714
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	940
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	768
Nettogewicht in kg	98,0
Bruttogewicht in kg	102
Maximale Bodenbelastung in N	2820
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,00
Ausstattung	
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Profi Stoßdämpfer	•
Widerstandsfähiger Edelstahlflansch	•

PWM 507 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7.0 kg in 49 min .



EAN-Nr.: 4002516093909 / Materialnummer: 11049650 / Alte Materialnummer: 51507151D

Desinfektionsspülen	•
EcoSpeed	•
Vorbügeln	•
Effiziente Schöpfrippentechnik	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Volumenstromzähler	•
Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1	•
Kommunikationsschacht	•
Wäsche nachlegen	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Beladungsmenge für das Programm "eco 40-60" in kg	7,0
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Schleudereffizienzklasse (A-G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschgänge im Programm "eco 40-60" in kWh	45
Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschgang im Programm "eco 40-60" in l	37
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern) (A-D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) _{re1pW}	72
Programmlaufzeit im Programm "eco 40-60" in Min.	199
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
LAN/WLAN-Modul (Option)	•
WiFiConn@ct	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•