

PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil speziell für die Anforderungen im Facility Management. Füllgewicht 8.0 kg.



- Trommelvolumen 73 l, Füllgewicht 8.0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter – M Select
- Gründliche Reinigung – Spezialprogramme für Mopps und Tücher
- Bestmöglicher Schmutzabtrag – patentierte Vorentwässerung *

* Europäisches Patent: EP 2 003 236 B1

EAN-Nr.: 4002516093251 / Materialnummer: 11049770 / Alte Materialnummer: 51508261D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	Performance
Front	Lotosweiß
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	8,0
Trommelvolumen in l	73
Türöffnung [Ø] in mm	300
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand	•
Anwendung	
Geeignet für das Facility Management	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	7,60
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l/kg	12,60
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,16
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh/kg	0,21
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	7,25
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	61,0
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	101,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,30
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	1,70
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	59
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	58,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,48
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	0,60
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	47
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	52
Restfeuchte bei Warmspülen in %	50
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	20
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1400
g-Faktor	535
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Kleine Riesen
Programmierbarkeit	Programmierbar

PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil speziell für die Anforderungen im Facility Management. Füllgewicht 8.0 kg.



EAN-Nr.: 4002516093251 / Materialnummer: 11049770 / Alte Materialnummer: 51508261D

Max. Startzeitvorwahl in h	96
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Flexible Dosieradapter (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	2N~ 400V 50HZ
Heizleistung in kW	4,60
Gesamtanschluss in kW	4,80
Absicherung in A	16
Mögliche Spannungsvariante	
Elektroanschluss	230V~
Heizleistung in kW	2,30
Gesamtanschluss in kW	2,50
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettobreite in mm	596
Außenmaß, Nettotiefe in mm	714
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	944
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	768
Nettogewicht in kg	101,0
Bruttogewicht in kg	105
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	2820
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,00
Ausstattung	
Patentierter Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Profi Stoßdämpfer	•
Widerstandsfähiger Edelstahlflansch	•
Desinfektionsspülen	•
EcoSpeed	•
Effiziente Schöpfrippentechnik	•
Temperaturüberwachung	•

PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufventil speziell für die Anforderungen im Facility Management. Füllgewicht 8.0 kg.



EAN-Nr.: 4002516093251 / Materialnummer: 11049770 / Alte Materialnummer: 51508261D

Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Volumenstromzähler	•
Kommunikationsschacht	•
Wäsche nachlegen	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	95
Anschlussmöglichkeiten	
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WiFiConn@ct	•
Kapazitäten	
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	42
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	36
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	66
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	47
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•