

M 7140 TC

Einbau-Mikrowellengerät

im attraktiven Edelstahl-Design mit oberliegender Bedienung.



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor S
- Perfektes Auftauen und Garen – Automatikprogramme
- Viel Platz – 46 l Garraumvolumen und 40 cm Drehteller
- Besonders leistungsstarke Mikrowelle – 900 W
- Mit einem Tastendruck zum Ziel – Popcorntaste

EAN-Nr.: 4002516115335 / Materialnummer: 11103470 /
Alte Materialnummer: 24714040D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
ContourLine	•
TopControl	•
Gerätetyp und Design	
Mikrowelle	•
Genussvorteile	
Warmhalten	•
Betriebsarten	
Mikrowelle	•
Automatikprogramme	•
Bedienkomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-Funktion	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Quick-Mikrowelle	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Nachtabstaltung	•
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	•
Sicherheitsschalter	•
Sicherheitssperre "Door"-Hinweis	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	46
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 456 x 560
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Durchmesser des Drehtellers in cm	40,6
Garraumhöhe in cm	23,2
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	

M 7140 TC

Einbau-Mikrowellengerät

im attraktiven Edelstahl-Design mit oberliegender Bedienung.




EAN-Nr.: 4002516115335 / Materialnummer: 11103470 / Alte Materialnummer: 24714040D	
Mikrowellenleistung maximal in W	900
Nischenbreite min. in mm	562
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Niscentiefe in mm	550
Nischenunabhängige Belüftung	•
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	456
Gerätetiefe in mm	560
Gewicht in kg	28,3
Gesamtanschlusswert in kW	1,6
Spannung in V	220-240
Länge Anschlussleitung in m	2,10
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Nullleiter	Ja
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Drehteller	1
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικό, □□□□□□□□, □□□, □ □□, □□□□□, □□□□


M 7140 TC

Einbau-Mikrowellengerät


im attraktiven Edelstahl-Design mit oberliegender Bedienung.



M7140TC, M724xTC, Skizze




M7140TC, M724xTC, Skizze




M7140TC, M724xTC, Skizze

22 mm – Glas, 23.3 mm – Edelstahl




M7140TC, M724xTC, Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung
L=1.600 mm, 3) Kein Anschluss in diesem Bereich



M7140TC, M724xTC, Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung
L=1.600 mm, 3) Kein Anschluss in diesem Bereich



M7140TC, M724xTC, Skizze