

H 7440 B Kompakt-Backofen im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und PerfectClean.

Bauform



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Besonders leichte Reinigung PerfectClean-Ausstattung
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln – TasteControl
- Per WLAN vernetzbares Gerät Miele@home



Gerätefarbe Obsidianschwarz Bauform und Design Einbau-Backofen VitroLine Genussvorteile TasteControl Schnellaufheizen Vorheizen Warmhalten CrispFunction Betriebsarten Auftauen Automatikprogramme Länderspezifische Automatikprogramme • Bratautomatik • Eco-Heißluft Grillbetriebsarten Grill • Heißluft Plus • Intensivbacken • Klimagaren • Klimagaren mit Heißluft Plus Klimagaren mit Ober-/Unterhitze Klimagaren mit Intensivbacken Klimagaren mit Bratautomatik Ober-/Unterhitze Unterhitze Umluftgrill Bedienkomfort Vernetzung mit Miele@home DirectSensor Display SoftOpen SoftClose ____ MultiLingua Zeitlich programmierbare Dampfstöße Tageszeitanzeige Uhrzeitsynchronisation Anzeige Datum Kurzzeitwecker Programmierung Garzeitanfang Programmierung Garzeitende Programmierung Garzeitdauer Ist-Temperaturanzeige Soll-Temperaturanzeige

EAN-Nr.: 4002516132578 / Materialnummer: 11104290 / Alte Materialnummer: 22744024D

Signalton bei Erreichen der Solltemperatur

Vorschlagstemperatur
Eigene Programme
Individuelle Einstellungen



H 7440 B Kompakt-Backofen im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und PerfectClean.



EAN-Nr.: 4002516132578 / Materialnummer: 11104290 / Alte Materialnummer: 22744024D

Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Automatische Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in I	49
Anzahl der Einschubebenen	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturen in °C	30–300
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	300
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	456
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	35,0
Gesamtanschlusswert in kW	3,20
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1.50
	1,50
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Leuchtmittel tauschen	



H 7440 B Kompakt-Backofen im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und PerfectClean.



EAN-Nr.: 4002516132578 / Materialnummer: 11104290 / Alte Materialnummer: 22744024D


Back- und Bratrost mit PerfectClean	1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean (Paar)	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean (Paar)	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,

Míele


H 7440 B

Kompakt-Backofen


im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und PerfectClean.




Seitenansicht H7000 M, Skizze 22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl



Seitenansicht H7000 M, Skizze, GB, AU 22 mm – Glas, 23.3 mm – Edelstahl




Einbau H7000 M, Skizze




595

Einbau H7000 M Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.




1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 $\rm cm^2$




Installation H7000 M, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 $\rm cm^2$




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm



Seitenansicht H7000 M Unterbau, Skizze 22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl