

DO 7860  
Dialoggarer  
- Designerküche wird Sterneküche.



- Kochinnovation. Jeden Tag und Zuhause dank M Chef
- Mit verbesserten Ergebnissen in Struktur und Gleichmäßigkeit
- Anspruchsvolle Gerichte dank Gourmet Assistent und Gourmet Profi
- Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig Garen mit M Chef Menü
- Zeitersparnis von bis zu 70% bei exzellenter Qualität

EAN-Nr.: 4002516171751 / Materialnummer: 11107960 /  
Alte Materialnummer: 20786025A

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	DO 7860
Materialnummer Hersteller	11107960
EAN-Nummer	4002516171751
Marketingklasse	Diamond
Bauform und Design	
Dialoggarer	•
Farbe	Obsidianschwarz
Hinterleuchtetes M Chef Logo	•
Genussvorteile	
M Chef Kochinnovation	•
Private Dining	•
Gourmet Profi	•
Gourmet Assistent	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	•
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
Heißluft Plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Klimagaren mit Heißluft Plus	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
M Chef Menü	•
M Chef + Heißluft plus	•
M Chef + Ober-/Unterhitze	•
M Chef + Intensivbacken	•
M Chef + Klimagaren	•
M Chef + Bratautomatik	•
M Chef + Umluftgrill	•
M Chef + Grill groß	•
Schonendstes Auftauen	•
Intensivbacken	•
Bratautomatik	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Grill klein	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Niedertemperaturgaren	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
SoftOpen	•

DO 7860  
Dialoggarer  
- Designerküche wird Sterneküche.



EAN-Nr.: 4002516171751 / Materialnummer: 11107960 /  
Alte Materialnummer: 20786025A

MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Polyphone Signaltöne	•
Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlag Gourmet Units	•
Vorschlagstemperatur	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Automatische Restwärmenutzung	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator beheizt	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l	50
Anzahl der Einschubebenen	4
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturen in °C	30–300
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	300
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischtiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	60,8
Gesamtanschlusswert in kW	3,70
Länge Anschlussleitung in m	2,00
Spannung in V	220-240

DO 7860  
Dialoggarer  
- Designerküche wird Sterneküche.



EAN-Nr.: 4002516171751 / Materialnummer: 11107960 /  
Alte Materialnummer: 20786025A


Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel	•
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Backblech mit PerfectClean HBB 91	1
Universalblech mit PerfectClean HUBB 91	1
Back- und Bratrost PyroFit	1
Entkalkungstabletten	2

#### Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

☐☐, ☐☐☐☐, deutsch,  
dansk, english, suomi,  
français, ελληνικά,  
italiano, ☐☐☐, ☐☐☐☐,  
hrvatski, bahasa malaysia,  
nederlands, norsk, polski,  
português, română,  
русский, svenska, srpski,  
slovenčina, slovenščina,  
español, čeština, türkçe,  
українська, magyar


DO 7860  
 Dialoggarer  
 - Designerküche wird Sterneküche.




DO7860, Skizze  
 22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl




DO7860, DO7860C (CN), Skizze



DO7860, DO7860C (CN), Skizze



DO7860, Skizze  
 1) Netzanschlussleitung, L = 1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>



H7000 Griff, Glas, Skizze  
 1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm