

DO 7860

Dialoggarer

- Designerküche wird Sterneküche.



- Kochinnovation. Jeden Tag und Zuhause dank M Chef
- Mit verbesserten Ergebnissen in Struktur und Gleichmäßigkeit
- Anspruchsvolle Gerichte dank Gourmet Assistent und Gourmet Profi
- Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig Garen mit M Chef Menü
- Zeitersparnis von bis zu 70% bei exzellenter Qualität

EAN-Nr.: 4002516171751 / Materialnummer: 11107960 / Alte Materialnummer: 20786025A

Bauform und Design	
Dialoggarer	•
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Hinterleuchtetes M Chef Logo	•
Genussvorteile	
M Chef Kochinnovation	•
Private Dining	•
Gourmet Profi	•
Gourmet Assistent	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	•
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Betriebsarten	
M Chef + Heißluft plus	•
M Chef + Ober-/Unterhitze	•
M Chef + Intensivbacken	•
M Chef + Klimagaren	•
M Chef + Bratautomatik	•
M Chef + Grill groß	•
M Chef + Umluftgrill	•
Schonendstes Auftauen	•
M Chef Menü	•
Bratautomatik	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Heißluft Plus	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Niedertemperaturgaren	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Polyphone Signaltöne	•
Tageszeitanzeige	•

DO 7860

Dialoggarer

- Designerküche wird Sterneküche.



EAN-Nr.: 4002516171751 / Materialnummer: 11107960 / Alte Materialnummer: 20786025A

Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlag Gourmet Units	•
Vorschlagstemperatur	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Automatische Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator beheizt	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	50
Anzahl der Einschubebenen	4
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	300
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Temperaturen in °C	30-300
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	60,8
Gesamtanschlusswert in kW	3,70
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel	•
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,00
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1

DO 7860

Dialoggarer

- Designerküche wird Sterneküche.



EAN-Nr.: 4002516171751 / Materialnummer: 11107960 / Alte Materialnummer: 20786025A

Back- und Bratrost PyroFit

1

Entkalkungstabletten


2

Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


DO 7860
Dialoggarer
- Designerküche wird Sterneküche.




DO7860, Skizze
22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl




DO7860, DO7860C (CN), Skizze



DO7860, DO7860C (CN), Skizze



DO7860, Skizze
1) Netzanschlussleitung, L = 1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze
1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm