

KM 7001 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld

mit 4 runden Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis



- Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld
- 4 runde Kochzonen in unterschiedlichen Größen
- In 574 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster

EAN-Nr.: 4002516151852 / Materialnummer: 11127270 /

Alte Materialnummer: 26700110D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert mit Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender/Flächenbündiger Einbau	-/-
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 160-220
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Booster-Leistung in W	2200
Max. Leistung in W	1400
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-190
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	1850
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-190
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	1850
Bedienkomfort	
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Knebel	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•

KM 7001 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld

mit 4 runden Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis



EAN-Nr.: 4002516151852 / Materialnummer: 11127270 /

Alte Materialnummer: 26700110D

Inbetriebnahmesperre

•

Technische Daten

Abmessungen (B x T) in mm	574 x 51 x 516
Abmessungen in mm (Breite)	574
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	516
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Gewicht in kg	11
Gesamtanschlusswert in kW	7,30
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50


Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	Nein
----------------	------

KM 7001 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld

mit 4 runden Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis



KM7001FR (Skizze)

1) vorn , 2) Einbauhöhe