


KM 7697 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 942 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität



- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- Intelligente Topferkennung – für bis zu 6 Kochgeschirre
- Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Großes Leistungsspektrum – Warmhaltefunktion und TwinBooster
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN-Nr.: 4002516149057 / Materialnummer: 11128760 /
Alte Materialnummer: 26769700D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 7697 FR
Materialnummer Hersteller	11128760
EAN-Nummer	4002516149057
Marketingklasse	Platinum
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	frei wählbar
Art	Vollfläche
Größe in mm	870x380
Max. Leistung in W	2600
Max. Booster-Leistung in W	3300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0.	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Intelligente Topferkennung	•
Positionierhilfe	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10

KM 7697 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 942 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität



EAN-Nr.: 4002516149057 / Materialnummer: 11128760 /

Alte Materialnummer: 26769700D

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
---	----

Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
--	----

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
----------------------------------	---

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
-------------------------	---

Verriegelungsfunktion	•
-----------------------	---

Inbetriebnahmesperre	•
----------------------	---

Integriertes Kühlgebläse	•
--------------------------	---

Überhitzungsschutz	•
--------------------	---

Restwärmeanzeige	•
------------------	---

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)	942
----------------------------	-----

Abmessungen in mm (Höhe)	52
--------------------------	----

Abmessungen in mm (Tiefe)	526
---------------------------	-----

Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	45
--------------------------------------	----

Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	916 mm
---	--------

Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
--	--------

Gewicht in kg	21
---------------	----

Gesamtanschlusswert in kW	11,00
---------------------------	-------

Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
---------------------------------------	-----

Spannung in V	230
---------------	-----

Frequenz in Hz	50-60
----------------	-------


Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	Ja
----------------	----

KM 7697 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 942 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität



KM 7697 FR (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt