


KM 7697 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 942 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität



- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- Intelligente Topferkennung – für bis zu 6 Kochgeschirre
- Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Großes Leistungsspektrum – Warmhaltefunktion und TwinBooster
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN-Nr.: 4002516149057 / Materialnummer: 11128760 / Alte Materialnummer: 26769700D

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Beheizungsart | |
| Beheizungsart | Induktion |
| Bauform | |
| Unabhängig vom Herd | • |
| Design | |
| Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
| Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
| Umlaufender Edelstahlrahmen | • |
| Aufliegender Einbau | • |
| Kochzonenausstattung | |
| Anzahl der Kochbereiche | 1 |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre | 6 |
| 1. Kochzone / Kochbereich | |
| Position | frei wählbar |
| Art | Vollfläche |
| Größe in mm | 870x380 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3300 |
| Max. Leistung in W | 2600 |
| Max. TwinBooster-Leistung in W | 3650 |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Bedienung über Sensortasten | SmartSelect |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 | • |
| Topf- und Topfgrößenerkennung | • |
| Anzeigefarbe | Gelb |
| Ankochautomatik | • |
| Warmhalten | • |
| Stop&Go-Funktion | • |
| Recall-Funktion | • |
| Abschaltautomatik | • |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | • |
| Intelligente Topferkennung | • |
| Positionierhilfe | • |
| Wischschutz | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,5 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 1,0 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2,0 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Pflegekomfort | |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |

KM 7697 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 942 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität




EAN-Nr.: 4002516149057 / Materialnummer: 11128760 / Alte Materialnummer: 26769700D

| | |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Integriertes Kühlgebläse | • |
| Überhitzungsschutz | • |
| Restwärmeanzeige | • |
| Technische Daten | |
| Abmessungen (H x B x T) in mm | 52 x 942 x 526 |
| Abmessungen in mm (Breite) | 942 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 52 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 526 |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 916 |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 500 |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 45 |
| Gewicht in kg | 21 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 11,00 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,4 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Anschlusskabel | Ja |

KM 7697 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld

mit 942 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität



KM 7697 FR (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt