

PRI 318 [EL LAM RF]
Muldenmangel, Elektro
mit Lamellenbewicklung und Wäscherückführung.



- Leistung 87,0 kg/h*, Walzendurchmesser 300 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002516135036 / Materialnummer: 11156040 /
Alte Materialnummer: 53318005EU

| Bauform und Ausführung | |
|--|---|
| Bauform | Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe |
| Wandbündige Aufstellmöglichkeit | • |
| Linie | Professional |
| Außenverkleidung | Octoblau |
| Walzendurchmesser in mm | 300 |
| Arbeitsbreite in mm | 1750 |
| Muldenmaterial | Aluminium |
| Mangelunterbewicklung | Lamellenfederbewicklung |
| Mangeltuch | Aramid-Nadelfiltzuch |
| Anwendung | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Geeignet für den Offshore-Einsatz | • |
| Leistungsdaten | |
| Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h | 87,0 |
| Getestete Betriebsstunden | 20000 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | Touch-Display |
| Touch-Display (Option) | Touch-Display PRI |
| Programmeinstellung | Einstellung definierter Programmparameter |
| Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 1,2 |
| Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min. | 4,6 |
| Einstellbare Temperatur | Stufenlos |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 3N AC 400V 50-60HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 17,00 |
| Gesamtanschluss in kW | 18,30 |
| Absicherung in A | 35 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Höhe in mm | 1110 |
| Außenmaß, Breite in mm | 2469 |
| Außenmaß, Tiefe in mm | 1377 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 1388 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 2576 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 1096 |
| Nettogewicht in kg | 375 |
| Bruttogewicht in kg | 452 |
| Maximale Bodenbelastung in N | 3679 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 56 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h | 10,80 |

PRI 318 [EL LAM RF]
 Muldenmangel, Elektro
 mit Lamellenbewicklung und Wäscherückführung.



EAN-Nr.: 4002516135036 / Materialnummer: 11156040 /
 Alte Materialnummer: 53318005EU

| Ausstattung | |
|--|----|
| Patentierter Ausgabetisch EasyFold | • |
| Ausgabetischverlängerung (Option) | • |
| HPC-Mulde | • |
| Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste | • |
| Fußschaltleiste FlexControl | • |
| Eingabetisch | • |
| Wäscheabstreifer | • |
| Wäschekasten | • |
| Wäscherückführung | • |
| Favoritenprogramm | • |
| Falscheingabeerkennung | • |
| Luftfederung | • |
| Pausenfunktion | • |
| Hoher Anpressdruck | • |
| Anzeige Muldenreinigung und wachsen | • |
| Not-Halt-Schalter | • |
| Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Recyclingquote in % | 98 |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| VDE | • |
| CE | • |
| WEEE | • |
| VDE-EMC | • |
| Spritzwasserschutz IPX0 | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |