

PRI 421 [EL LAM RF] Muldenmangel, Elektro mit Lamellenbewicklung und Wäscherückführung.



- Leistung 113.0 kg/h^{*}, Walzendurchmesser 365 mm, Arbeitsbreite 2040 mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangelleistung flexibel gelagerte Mulde

EAN-Nr.: 4002516135241 / Materialnummer: 11156330 /

Alte Materialnummer: 53421003EU

Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.



PRI 421 [EL LAM RF] Muldenmangel, Elektro mit Lamellenbewicklung und Wäscherückführung.



EAN-Nr.: 4002516135241 / Materialnummer: 11156330 / Alte Materialnummer: 53421003EU HPC-Mulde Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste Fußschaltleiste FlexControl Eingabetisch Wäscheabstreifer Wäschekasten Wäscherückführung Favoritenprogramm Falscheingabeerkennung Luftfederung Pausenfunktion Hoher Anpressdruck Anzeige Muldenreinigung und wachsen Not-Halt-Schalter Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten Geräteunabhängiges Zubehör Anschlussmöglichkeiten Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) Normen, Prüf- und Kennzeichen CE WEEE VDE-EMC Spritzwasserschutz IPX0 Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG