

PRI 421 [G LAM]  
 Muldenmangel, Gas  
 mit Lamellenbewicklung für optimale Finishergergebnisse.




- Leistung 78,0 % kg/h\*, Walzendurchmesser 365 mm mm, Arbeitsbreite 2040 mm mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangelleistung – flexibel gelagerte Mulde

\* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangelleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002516135296 / Materialnummer: 11156380 /  
 Alte Materialnummer: 53421011EU

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rückts. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Octoblau
Walzendurchmesser in mm	365
Arbeitsbreite in mm	2040
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Lamellenfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Max. Mangelleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	78,0
Getestete Betriebsstunden	20000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	Touch-Display
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	5,4
Einstellbare Temperatur	Stufenlos
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Gas in kW	30,00
Gesamtanschluss in kW	1,00
Absicherung in A	16
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Höhe in mm	1110
Außenmaß, Breite in mm	2759
Außenmaß, Tiefe in mm	1441
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1388
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2866
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1096
Nettogewicht in kg	432
Bruttogewicht in kg	511
Maximale Bodenbelastung in N	4238
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	60 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	15,10
<b>Ausstattung</b>	
Patentierter Ausgabetisch EasyFold	•
Ausgabetischverlängerung (Option)	•

PRI 421 [G LAM]  
Muldenmangel, Gas  
mit Lamellenbewicklung für optimale Finishergebnisse.



EAN-Nr.: 4002516135296 / Materialnummer: 11156380 /  
Alte Materialnummer: 53421011EU

HPC-Mulde	•
Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fußschaltleiste FlexControl	•
Eingabetisch	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung (Option)	•
Abdeckhaube (Option)	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenreinigung und wachsen	•
Not-Halt-Schalter	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Prüf- und Kennzeichen</b>	
VDE	•
CE	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•