

PWM 507 Special [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe für Sonderanwendungen mit individuellen Programmen. Füllgewicht 7.0 kg.



- Trommelvolumen 64 l, Füllgewicht 7.0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Einfachste Programmwahl über Touchdisplay – M Special
- Perfekte Reinigung – individuelle Programme für Profi-Anwendungen

EAN-Nr.: 4002516196990 / Materialnummer: 11169820 /
Alte Materialnummer: 51507191ZER

| Bauform und Ausführung | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bauform | Frontlader, säulenfähig |
| Linie | Performance |
| Front | Lotosweiß |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Beladungsmenge in kg | 7,0 |
| Trommelvolumen in l | 64 |
| Türöffnung [Ø] in mm | 300 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 167 |
| Türanschlag | rechts |
| Wartungsfreier Synchronmotor | • |
| Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand | • |
| Anwendung | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Quick-Service-Restaurants | • |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Leistungsdaten | |
| Geprüfte Viruswirksamkeit | • |
| Geprüfte Hygiene | • |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg | 7,00 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0,14 |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg | 6,60 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0,06 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l | 49,0 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 0,98 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min. | 59 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l | 46,0 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh | 0,44 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min. | 49 |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in % | 52 |
| Restfeuchte bei Warmspülen in % | 50 |
| Schleuderdrehzahl in U/Min. | 1400 |
| g-Faktor | 535 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | M Special |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 96 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Sprache jederzeit einfach wählbar | • |
| Dosierung | |
| Einspülkasten | 3 Fächer |
| Flexible Dosieradapter (Option) | • |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 6 |
| Leerstandsensierung | • |

PWM 507 Special [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe für Sonderanwendungen mit individuellen Programmen. Füllgewicht 7.0 kg.



EAN-Nr.: 4002516196990 / Materialnummer: 11169820 /
Alte Materialnummer: 51507191ZER

| Standard Elektroanschluss | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 2N~ 400V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 5,30 |
| Gesamtanschluss in kW | 5,50 |
| Absicherung in A | 16 |
| Mögliche Spannungsvariante | |
| Elektroanschluss | 230V~ |
| Heizleistung in kW | 2,65 |
| Gesamtanschluss in kW | 2,85 |
| Absicherung in A | 16 |
| Wasseranschluss/-ablauf | |
| Kaltwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Laugenpumpe | DN 22 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 850 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 596 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 714 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 944 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 660 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 768 |
| Nettogewicht in kg | 98,0 |
| Bruttogewicht in kg | 102 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m ² | 2820 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 1,00 |
| Ausstattung | |
| Patentierte Vorentwässerung | • |
| 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung | • |
| Profi Stoßdämpfer | • |
| Widerstandsfähiger Edelstahlflansch | • |
| EcoSpeed | • |
| Effiziente Schöpfrippentechnik | • |
| Temperaturüberwachung | • |
| Spezialheizkörper | • |
| Mengenautomatik | • |
| Volumenstromzähler | • |
| Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1 | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Wäsche nachlegen | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Recyclingquote in % | 95 |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |

PWM 507 Special [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe für Sonderanwendungen mit individuellen Programmen. Füllgewicht 7.0 kg.



EAN-Nr.: 4002516196990 / Materialnummer: 11169820 /
Alte Materialnummer: 51507191ZER

WiFiConn@ct

| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
|---------------------------------------------|---|
| CE | • |
| VDE-EMV | • |
| VDE | • |
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |