

WWG660 WPS TDos&9kg

W1 Waschmaschine Frontlader:

Mit TwinDos, CapDosing und Miele@home für die smarte Wäschepflege.



- Automatische Waschmitteldosierung auf Knopfdruck – TwinDos
- Bügeln leicht gemacht dank Vorbügeln mit Dampf
- Die perfekte Ergänzung für spezielle Anwendungen – CapDosing
- Display plus komfortable Bedienung per Fingertipp – ComfortSensor
- Miele@home – clever vernetzt für mehr Möglichkeiten*

*Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.



EAN-Nr.: 4002516217923 / Materialnummer: 11284200 /
Alte Materialnummer: 11WG6603D

Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
Bauart	
Produktmarke	W1 White Edition
Frontlader	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenausführung	Lotosweiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß / Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
Reinigungsleistung	
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	9,0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	•
Multilingua	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	68
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	209
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,40
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,80
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•

WWG660 WPS TDos&9kg

W1 Waschmaschine Frontlader:

Mit TwinDos, CapDosing und Miele@home für die smarte Wäschepflege.



EAN-Nr.: 4002516217923 / Materialnummer: 11284200 /

Alte Materialnummer: 11WG6603D

ProfiEco Motor

Waschprogramme

Automatic plus

Baumwolle

Pflegeleicht

Feinwäsche

Oberhemden

Seide (Handwäsche)

Wolle (Handwäsche)

Express 20

Dunkles/Jeans

Outdoor

Imprägnieren

Sportwäsche

Maschine reinigen

Baumwolle Pfeil

Nur Spülen/Stärken

Pumpen/Schleudern

ECO 40-60

Extras Waschen

Kurz

Einweichen

Vorwäsche

Wasser plus

Zusätzlicher Spülgang

Extra leise

Vorbügeln mit Dampf

Summer

AllergoWash

Qualität

Laugenbehälter

Edelstahl

Kontergewichte aus Grauguss

Sicherheit

Kindersicherung

PIN-Code

Optische Schnittstelle

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)

596

Abmessungen in mm (Höhe)

850

Abmessungen in mm (Tiefe)

643

Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm

1077

Gewicht in kg

96

Gesamtanschlusswert in kW

2,10-2,40

Spannung in V

220-240

Absicherung in A

10

Frequenz in HZ

50

Länge der elektrischen Zuleitung in m

2

Mitgeliefertes Zubehör

3 Caps

UltraPhase 1 + 2

Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase

WWG660 WPS TDos&9kg

W1 Waschmaschine Frontlader:

Mit TwinDos, CapDosing und Miele@home für die smarte Wäschepflege.



EAN-Nr.: 4002516217923 / Materialnummer: 11284200 /

Alte Materialnummer: 11WG6603D

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά

WWG660 WPS TDos&9kg

W1 Waschmaschine Frontlader:

Mit TwinDos, CapDosing und Miele@home für die smarte Wäschepflege.



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm