

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Wärmepumpentrockner

in Gewerbequalität zur einfachen und flexiblen Aufstellung ohne Abluftleitung.



- Trommelvolumen 120.00 l, Füllgewicht 7.0 kg
- 50 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner*
- Hochwertige Edelstahlblende und Miele Schontrommel
- Anschlussfertige Auslieferung inkl. Stecker
- Platzsparend aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule

* Wärmepumpentrockner haben einen bis zu 50 % geringeren Energieverbrauch als elektrisch beheizte Ablufttrockner.



EAN-Nr.: 4002516236337 / Materialnummer: 11292860 / Alte Materialnummer: 52300001D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	SmartBiz
Front	Lotosweiß
Beladungsmenge in kg	7,0
Trommelvolumen in l	120,00
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	links
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für den Haushalt	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	1,68
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,15
Spezifischer Energieverbrauch Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40% in kWh/kg	0,12
Programmlaufzeit in Min.	125
Programmlaufzeit Mischgewebe/Schranktrocken Restfeuchte 40% in Min.	99
Getestete Betriebsstunden	15000
Steuerung	
Steuerungstyp	DirectSensor 7 Segment
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Blende mit Klartextbeschriftung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Wärmepumpe
Elektroanschluss	220-240V~ 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Gesamtanschluss in kW	1,10
Absicherung in A	10
Auslieferung mit Netzstecker	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettobreite in mm	596
Außenmaß, Nettotiefe in mm	636
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	940
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	690
Nettogewicht in kg	56,5
Bruttogewicht in kg	60
Maximale Bodenbelastung in N	920

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Wärmepumpentrockner

in Gewerbequalität zur einfachen und flexiblen Aufstellung ohne Abluftleitung.



EAN-Nr.: 4002516236337 / Materialnummer: 11292860 / Alte Materialnummer: 52300001D

Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,79
Ausstattung	
Axiale Luftführung	•
Flusenfilter in der Tür	•
SmartBiz Wärmetauscher-Filtersystem	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktion Schonen Plus	•
Kondenswasserableitung	•
FragranceDos	•
Trommelbeleuchtung	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse	A+++
Kondensationseffizienzklasse	A
Jahresenergieverbrauch in kWh	152
Geräusch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in dB(a)	66
Laufzeit im Standardprogramm in Min.	165
Funktionsprinzip	Kondens
Beladungsmenge in kg	7,0
Enthält fluorierte Treibhausgase	•
Hermetisch geschlossenes System	•
Kältemittel	R450A
Kältemittelmenge in kg	0,31
Treibhauspotential Kältemittel in kg CO ₂ e	605
Treibhauspotential Gerät in kg CO ₂ e	188,00
Anschlussmöglichkeiten	
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•