

## DU 900 RV

Trocknungsaggregat, mit Lüftungsschlitzen, Elektro  
für 900 mm breite Geräte und eine optimale Innen-/Außentrocknung des Spülguts.



- Mit Aufsatzverkleidung, Luftzufuhr über den Raum.
- Inklusive 2 HEPA-Filter H14
- Optimale Sicherheit – HEPA-Filter direkt vor der Spülkammer
- Luftleistung 250 m<sup>3</sup>/Stunde
- Standzeit HEPA-Filter: 1000 Stunden

EAN-Nr.: 4002516265139 / Materialnummer: 11324820 / Alte Materialnummer: 69250006D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	840
Außenmaß, Nettobreite in mm	845
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1045
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	990
Außenmaß, Bruttobreite in mm	845
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	116,00
Bruttogewicht in kg	133,00