

WWG360 WCS PWash&9kg

W1 Waschmaschine Frontlader:

Mit QuickPowerWash und SingleWash schnell zum besten Waschergebnis.



- Schneller sauber geht es nicht – QuickPowerWash
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrummel
- Bügeln leicht gemacht dank Vorbügeln mit Dampf
- Display plus komfortable Bedienung per Fingertipp – ComfortSensor
- Miele@home – clever vernetzt für mehr Möglichkeiten*

* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.



EAN-Nr.: 4002516237730 / Materialnummer: 11333560 /
Alte Materialnummer: 11WG3601A

Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
Bauart	
Produktmarke	W1 White Edition
Frontlader	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß / Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
Reinigungsleistung	
Innovative Waschtechnologie PowerWash	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Wäscheschonung	
Schontrummel	•
Beladung in kg	9,0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	•
Multilingua	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	68
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	199
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,40
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,80
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•

WWG360 WCS PWash&9kg

W1 Waschmaschine Frontlader:

Mit QuickPowerWash und SingleWash schnell zum besten Waschergebnis.



EAN-Nr.: 4002516237730 / Materialnummer: 11333560 /

Alte Materialnummer: 11WG3601A

ProfiEco Motor

Waschprogramme

QuickPowerWash

Automatic plus

Baumwolle

Pflegeleicht

Feinwäsche

Oberhemden

Seide (Handwäsche)

Wolle (Handwäsche)

Express 20

Dunkles/Jeans

Outdoor

Imprägnieren

Sportwäsche

Maschine reinigen

Baumwolle Pfeil

Nur Spülen/Stärken

Pumpen/Schleudern

ECO 40-60

Extras Waschen

SingleWash

Kurz

Einweichen

Vorwäsche

Wasser plus

Zusätzlicher Spülgang

Extra leise

Vorbügeln mit Dampf

Summer

AllergoWash

Qualität

Laugenbehälter

Edelstahl

Kontergewichte aus Grauguss

Sicherheit

Kindersicherung

PIN-Code

Optische Schnittstelle

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)

596

Abmessungen in mm (Höhe)

850

Abmessungen in mm (Tiefe)

643

Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm

1077

Gewicht in kg

93

Gesamtanschlusswert in kW

2,10-2,40

Spannung in V

220-240

Absicherung in A

10

Frequenz in HZ

50

Länge der elektrischen Zuleitung in m

2

Mitgeliefertes Zubehör

3 Caps

WWG360 WCS PWash&9kg

W1 Waschmaschine Frontlader:

Mit QuickPowerWash und SingleWash schnell zum besten Waschergebnis.



EAN-Nr.: 4002516237730 / Materialnummer: 11333560 /

Alte Materialnummer: 11WG3601A

Gutschein für Miele Waschmittel

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

•
deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά

WWG360 WCS PWash&9kg

W1 Waschmaschine Frontlader:

Mit QuickPowerWash und SingleWash schnell zum besten Waschergebnis.



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm