

KMDA 7634 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



- Elegantes Design – flächenbündiger Dunstabzug
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- Flexibel und schnell – 4 Kochzonen inkl. 2 PowerFlex-Bereichen
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor



EAN-Nr.: 4002516294238 / Materialnummer: 11390370 /
Alte Materialnummer: 26763472D

Betriebsarten	
Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DMK 150-1
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	Umrüstbar
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DUU 1000-2
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Farbe Abdeckgitter	Edelstahl
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	4
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. Leistung in W	3400
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. Leistung in W	3400
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Permanente Topferkennung	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•

KMDA 7634 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



EAN-Nr.: 4002516294238 / Materialnummer: 11390370 /
Alte Materialnummer: 26763472D

Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	23,8
ECO-Motor	•
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	NA

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•

Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
--	---

Abluft

Luftleistung Stufe min. (m ³ /h) nach EN 61591	170
Luftleistung Stufe max. (m ³ /h) nach EN 61591	490
Luftleistung Intensivstufe (m ³ /h) nach EN 61591	570
Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h)	570
Schalleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	69,0
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	31,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	55,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	59,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	59,0

Umluft

Luftleistung Stufe min. (m ³ /h) nach EN 61591	110
Luftleistung Stufe max. (m ³ /h) nach EN 61591	420
Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	510
Schalleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	45,0
Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	70,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	75,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	56,0

KMDA 7634 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



EAN-Nr.: 4002516294238 / Materialnummer: 11390370 /
Alte Materialnummer: 26763472D

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-
2-13 62,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Anschluss für Fensterkontaktschalter	•

Technische Daten


Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	200
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Gewicht in kg	22
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschlusswert in kW	7,50
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Technisch modifiziert gegenüber KMDA 7774-1	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2

Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	Ja
----------------	----


KMDA 7634 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug




KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL – flächenbündig (Skizze)

- 1) vorn, 2) Die abnehmbare Auffangwanne muss nach dem Einbau zugänglich sein, 3) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, 4) Stufenfräsung, 5) Holzleisten (nicht im Lieferumfang einhalten), 6) Abluftanschluss hinten >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Auslieferungszustand), 7) Abluftanschluss rechts >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich), 8) Abluftanschluss links >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)




KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL – rahmenlos aufliegend (Skizze)

- 1) vorn, 2) Die abnehmbare Auffangwanne muss nach dem Einbau zugänglich sein, 3) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, 4) Abluftanschluss hinten >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Auslieferungszustand), 5) Abluftanschluss rechts >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich), 6) Abluftanschluss links >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 1 (Skizze)

- 1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DFK-BH 90, 5) DUU 1000-2




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 6 (Skizze)

- 1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DMK 150-1, 5) DFK-A



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 3 (Skizze)

- 1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DFK-BH 90, 5) DUU 1000-2






KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 4 (Skizze)

- 1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DUU 1000-2


KMDA 7634 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 7 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DMK 150-1, 4) DFK-AK 90




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 2 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-L, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1000-2




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 5 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-L, 6) DUU 1000-2




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 8 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 10 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 10 (Skizze)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-A

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)