

DA 2808 EXTA

Deckengebläse

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



- Elegantes Design – harmonische Integration in Küchenumfeld
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung – 4 LED-Strahler
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metalfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover



EAN-Nr.: 4002516282907 / Materialnummer: 11392150 /
Alte Materialnummer: 28280857D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl
Bauform	
Deckengebläse	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Abluft
Externer Betrieb	•
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 20-P
Design	
Randabsaugung	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Boosterstufen	1
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	111,0
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Klasse für fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig)	2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	720
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	880
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	207
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	207
Höhe des Haubenkörpers in mm	210
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Nettogewicht in kg	14,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450

DA 2808 EXTA

Deckengebläse

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



EAN-Nr.: 4002516282907 / Materialnummer: 11392150 /

Alte Materialnummer: 28280857D

Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW) 650
Gesamtleistung, Brenner \leq 4,5 kW) in mm

Phasenzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,01
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50

Montagehinweise

Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss seitlich	•
Abluftanschluss oben, hinten und seitlich	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150


Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe	•
----------------	---

DA 2808 EXTA

Deckengebläse

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



DA 2808 EXT (Skizze)

1) Abluftanschluss für Flachkanalsystem 222 x 89 mm
alternativ nach hinten und nach links