

DA 4208 D EXTA Puristic Plus Insel-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung – 4 LED-Strahler
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover



EAN-Nr.: 4002516283249 / Materialnummer: 11392210 /
Alte Materialnummer: 28420857D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Edelstahl
Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Abluft
Externer Betrieb	•
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Bedienung	Tipptasten m.LED+Fernbedienung
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Boosterstufen	1
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Silence-Paket	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	106,7
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Klasse für fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
Beleuchtung	
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	820
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	690
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	990
Höhe des Haubenkörpers in mm	70
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Nettogewicht in kg	31,0
Festanschluss	•
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450

DA 4208 D EXTA Puristic Plus

Insel-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



EAN-Nr.: 4002516283249 / Materialnummer: 11392210 /

Alte Materialnummer: 28420857D

Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW
Gesamtleistung, Brenner \leq 4,5 kW) in mm 650

Phasenanzahl 1

Gesamtanschlusswert in kW 0,01

Spannung in V 230

Absicherung in A 10

Frequenz in Hz 50

Montagehinweise

Abluftanschluss oben •

Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150

Teleskopierbarer Kamin •

Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld empfehlenswert


Mitgeliefertes Zubehör

Rückstauklappe •

DA 4208 D EXTA Puristic Plus

Insel-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D,
DA 6596 D, PUR 98 D (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Abluft, 3) Umluft, 4) Montage
alternativ mit Distanzrahmen, 5) Luftaustritt bei Umluft
nach oben montiert, 6) Vom Anschluss in der Decke
bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein
Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung
vorzubereiten.