

DA 4208 D EXTA Puristic Plus Insel-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung – 4 LED-Strahler
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover

C

EAN-Nr.: 4002516283249 / Materialnummer: 11392210 / Alte Materialnummer: 28420857D

Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Abluft
Externer Betrieb	•
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 12-P
Design	
Farbe	Edelstahl
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Miele@mobile App	•
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Silence-Paket	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	106,7
Klasse für fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig)	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	820
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	690
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	990
Höhe des Haubenkörpers in mm	70
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	31,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	0,0
Festanschluss	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,01

DA 4208 D EXTA Puristic Plus

Insel-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.




EAN-Nr.: 4002516283249 / Materialnummer: 11392210 / Alte Materialnummer: 28420857D

Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	•
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter	Nein

DA 4208 D EXTA Puristic Plus

Insel-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Abluft, 3) Umluft, 4) Montage alternativ mit Distanzrahmen, 5) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum Anschluss in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.