

## PWM 307 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und einer kürzesten Laufzeit von 59 min für einen hohen Wäschedurchsatz.



- Trommelvolumen 64 l, Füllgewicht 7,0 kg
- 22 % geringerer Wasser- und 28 % geringerer Energieverbrauch\*
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter – M Select
- Gründliche Reinigung durch Standard-Waschprogramme

\* Bezogen auf das Buntwäsche 60° Programm bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.



EAN-Nr.: 4002516320845 / Materialnummer: 11470760 /  
Alte Materialnummer: 51307172ZER

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	Evolution
Front	Lotosweiß
Beladungsmenge in kg	7,0
Trommelvolumen in l	64
Türöffnung [Ø] in mm	300
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand	•
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für den Haushalt	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	7,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	49,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	0,98
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	59
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1600
g-Faktor	704
Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Select Kleine Riesen
Programmierbarkeit	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
<b>Grund-/ Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
CapDosing	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro

## PWM 307 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und einer kürzesten Laufzeit von 59 min für einen hohen Wäschedurchsatz.



EAN-Nr.: 4002516320845 / Materialnummer: 11470760 /  
Alte Materialnummer: 51307172ZER

Elektroanschluss	2N~ 400V 50HZ
Heizleistung in kW	4,60
Gesamtanschluss in kW	4,80
Absicherung in A	16
<b>Mögliche Spannungsvariante</b>	
Elektroanschluss	230V~
Heizleistung in kW	2,30
Gesamtanschluss in kW	2,50
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Laugenpumpe	DN 22
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettobreite in mm	596
Außenmaß, Nettotiefe in mm	714
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	944
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	768
Nettogewicht in kg	98,0
Bruttogewicht in kg	102
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,00
<b>Ausstattung</b>	
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Profi Stoßdämpfer	•
Widerstandsfähiger Edelstahlflansch	•
EcoSpeed	•
Effiziente Schöpfrippentechnik	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•
Volumenstromzähler	•
Wäsche nachlegen	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Beladungsmenge für das Programm "eco 40-60" in kg	7,0
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Schleudereffizienzklasse (A-G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschgänge im Programm "eco 40-60" in kWh	45
Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschgang im Programm "eco 40-60" in l	37
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern) (A-D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A)re1pW	72
Programmlaufzeit im Programm "eco 40-60" in Min.	199
Recyclingquote in %	95

## PWM 307 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und einer kürzesten Laufzeit von 59 min für einen hohen Wäschedurchsatz.



EAN-Nr.: 4002516320845 / Materialnummer: 11470760 /  
Alte Materialnummer: 51307172ZER

### Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)

•

Optische Schnittstelle für Servicezugang

•

WiFiConn@ct

•

### Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE

•

VDE-EMV

•

VDE

•

Spritzwasserschutz IP X4

•

WEEE

•

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•