

## DOS K 85 flex

Dosiermodul für 5-10 l-Kanister

zur automatischen Dosierung von flüssigen Medien, mit Leerstandanzeige.



- Dosierüberwachung – hohe Prozesssicherheit nach DIN EN ISO 15883
- Zur Dosierung von flüssigem Reiniger/Neutralisationsmittel
- 352 mm mm Sauglanze für 5-10 l-Kanister mit flexiblem Verschluss
- Umbausatz Sauglanze 10-30 l-Kanister via Kundendienst erhältlich

EAN-Nr.: 4002516357438 / Materialnummer: 11498880 / Alte Materialnummer: 69747052D

|   |         |
|---|---------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>                     |         |
| Thermodesinfektoren                             | •       |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | •       |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>                      |         |
| PG 8581   | •       |
| PG 8562   | •       |
| PG 8582   | •       |
| PG 8583   | •       |
| PG 8591   | •       |
| PG 8592   | •       |
| PG 8593   | •       |
| <b>Produktkategorie</b>                         |         |
| Dosiersystem                                    | •       |
| <b>Produkteigenschaften</b>                     |         |
| Förderrate in ml/60 Sek.                        | 55      |
| Länge der Sauglanze in mm                       | 352     |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                |         |
| Phasenanzahl                                    | 1       |
| Nullleiter                                      | N       |
| AC/DC   | AC      |
| Spannung in V                                   | 200-230 |
| Frequenz in Hz                                  | 50      |
| Gesamtanschluss in kW                           | 0,01    |
| Absicherung in A                                | 0       |
| <b>Maße und Gewicht</b>                         |         |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                       | 0       |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                     | 0       |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                      | 0       |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                      | 160     |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                    | 198     |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                     | 478     |
| Nettogewicht in kg                              | 2,25    |
| Bruttogewicht in kg                             | 2,45    |
| <b>Prüf- und Kennzeichen</b>                    |         |
| CE  | •       |