

PWM 920 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, M Touch Pro Plus, frei programmierbar, grobe Verschmutzungen.



- Trommelvolumen 180 l , Füllgewicht 20.0 kg
- Spezialtrommel für die Ausspülung grober Verschmutzungen
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

EAN-Nr.: 4002516327042 / Materialnummer: 11511260 /
Alte Materialnummer: 51920025EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	20,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	20,0
Trommelvolumen in l	180
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Innovativer Laugenbehälter	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Spezialtrommel	•
Anwendung	
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	6,20
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	5,90
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	124,0
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	234,3
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	2,80
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	4,10
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	55
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	118,0
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	229,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	1,20
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	1,70
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	44
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	116,0
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	2,00
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	35

PWM 920 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, M Touch Pro Plus, frei programmierbar, grobe Verschmutzungen.



EAN-Nr.: 4002516327042 / Materialnummer: 11511260 /

Alte Materialnummer: 51920025EU

Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	114,0
--	-------

Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,60
---	------

Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	33
--	----

Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	61
---	----

Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	55
---	----

Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
---------------------------------	----

Restfeuchte bei Warmspülen in %	44
---------------------------------	----

Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	25
--	----

Schleuderdrehzahl in U/Min.	1075
-----------------------------	------

g-Faktor	462
----------	-----

Getestete Betriebsstunden	30000
---------------------------	-------

Steuerung	
------------------	--

Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
---------------	------------------

Programmierbarkeit	Frei programmierbar
--------------------	---------------------

Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
----------------------------	--------------

Restzeitanzeige	•
-----------------	---

Programmablaufanzeige	•
-----------------------	---

Einstellbare Displaysprachen	•
------------------------------	---

Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart	•
--	---

Grund-/ Zielgruppenprogramme	
-------------------------------------	--

Grundprogramme	•
----------------	---

Dosierung	
------------------	--

Einspülkasten	3 Fächer
---------------	----------

Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
---	----

Leerstandsensierung	•
---------------------	---

Standard Elektroanschluss	
----------------------------------	--

Beheizungsart	Elektro
---------------	---------

Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
------------------	-----------------

Heizleistung in kW	18,00
--------------------	-------

Gesamtanschluss in kW	19,00
-----------------------	-------

Absicherung in A	35
------------------	----

Mögliche Spannungsvariante	
-----------------------------------	--

Elektroanschluss	3N AC 400V 60HZ
------------------	-----------------

Heizleistung in kW	18,00
--------------------	-------

Gesamtanschluss in kW	19,00
-----------------------	-------

Absicherung in A	35
------------------	----

Wasseranschluss/-ablauf	
--------------------------------	--

Kaltwasser [Anzahl]	3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
---------------------	--------------------------------

Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
---------------------	--------------------------------

Hartwasser (Option) [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
------------------------------	--------------------------------

Ablaufventil	DN 70
--------------	-------

PWM 920 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, M Touch Pro Plus, frei programmierbar, grobe Verschmutzungen.

EAN-Nr.: 4002516327042 / Materialnummer: 11511260 /

Alte Materialnummer: 51920025EU

Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1450
Außenmaß, Nettobreite in mm	924
Außenmaß, Nettotiefe in mm	935
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1585
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1130
Nettogewicht in kg	389,0
Bruttogewicht in kg	409
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	5755
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	67 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	6,48
Ausstattung	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
EcoSpeed	•
Feder in Feder-System	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Wiegesockel (Option)	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	92
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	15
Einsatzhelme [Anzahl]	5
Einsatzanzüge [Anzahl]	3
Einsatzüberjacken [Anzahl]	5
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	2
Synthetikbetten [Anzahl]	2
Synthetikkissen [Anzahl]	4
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	4
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	456

PWM 920 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, M Touch Pro Plus, frei programmierbar, grobe Verschmutzungen.



EAN-Nr.: 4002516327042 / Materialnummer: 11511260 /

Alte Materialnummer: 51920025EU

Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl] 106

Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl] 91

Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl] 167

Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl] 117

Mopps, Office, 100 g [Anzahl] 200

Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl] 130

Pferde Sommerdecken [Anzahl] 3

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE •

VDE •

Spritzwasserschutz IP X4 •

WEEE •

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG •