

WTD160 WCS 8/5 kg

WT1 Waschtrockner:

Mit PerfectCare-Technologie für schonende und effiziente Wäschepflege.



- 8 kg waschen und 5 kg trocken – perfekt für die tägliche Wäsche
- Punktgenaue Trockenergebnisse dank PerfectDry
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Sparsam, leistungsstark, verschleißfrei – der ProfiEco Motor
- Miele@home – clever vernetzt für mehr Möglichkeiten*

* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG.
Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.



EAN-Nr.: 4002516362579 / Materialnummer: 11568310 / Alte Materialnummer: 11TD1601D

| | |
|---|------------------------------|
| Bauform | |
| Säulenfähig | • |
| Side-by-Side | • |
| Unterschiebbar | • |
| Unterbaufähig | • |
| Türanschlag | rechts |
| Bauart | |
| Frontlader | • |
| Waschmaschine mit Trockenfkt. | |
| Durchgängig Waschen und Trocknen | • |
| Elektronische Restfeuchtemessung | • |
| Kondenstrockner mit Wasserkühlung | • |
| Thermoschleudern | • |
| Schleudern | |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1500 |
| Spülstop | • |
| Funktion "ohne Schleudern" | • |
| Design | |
| Gerätefarbe | Lotosweiß |
| Blendenfarbe | Lotosweiß |
| Türdesign | Graphitgrau Pearlfinish |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiß |
| Blendenausführung | gerade |
| Bedienungsart | Drehwahlschalter |
| Display | DirectSensor weiß, 7-Segment |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | • |
| Beladung in kg beim Waschen | 8,0 |
| Beladung in kg beim Trocknen | 5,0 |
| PerfectCare-Technologie | • |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Startvorwahl bis zu 24h | • |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablauf-Anzeige | Nein |
| Automatisches Flusen ausspülen | • |
| AutoClean Einspülkasten | • |
| AddLoad | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | A |
| Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G) | D |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den vollständigen Betriebszyklus in kWh | 266 |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 47 |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für den Waschzyklus in l | 47 |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für den vollständigen Betriebszyklus in l | 68 |
| Schleudereffizienzklasse | B |

WTD160 WCS 8/5 kg

WT1 Waschtrockner:

Mit PerfectCare-Technologie für schonende und effiziente Wäschepflege.



EAN-Nr.: 4002516362579 / Materialnummer: 11568310 / Alte Materialnummer: 11TD1601D

| | |
|--|---------------------|
| Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern) | A |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW | 71 |
| Programmdauer bei Nennkapazität für den Waschzyklus | 219 |
| Programmdauer bei Nennkapazität für den vollständigen Betriebszyklus | 389 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,30 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 0,70 |
| Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C" | • |
| Wassermengenzähler | • |
| Schaumregulierung | • |
| ProfiEco Motor | • |
| Waschprogramme | |
| Baumwolle | • |
| Pflegeleicht | • |
| Oberhemden | • |
| Wolle (Handwäsche) | • |
| Express | • |
| Dunkles/Jeans | • |
| Baumwolle Pfeil | • |
| ECO 40-60 | • |
| Trockenprogramme | |
| Baumwolle | • |
| Pflegeleicht | • |
| Feinwäsche | • |
| Oberhemden | • |
| Wolle | • |
| Express | • |
| Dunkles/Jeans | • |
| Lüften warm | • |
| Extras Trocknen | |
| Knitterschutz | • |
| Schonon | • |
| Extras Waschen | |
| Kurz | • |
| Qualität | |
| Laugenbehälter | Edelstahl |
| Kontergewichte aus Grauguss | • |
| Sicherheit | |
| Wasserschutzsystem | Watercontrol-System |
| Kindersicherung | • |
| PIN-Code | • |
| Technische Daten | |
| Abmessungen in mm (Breite) | 596 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 850 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 637 |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm | 1055 |
| Gewicht in kg | 94 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,10-2,40 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Frequenz in HZ | 50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2 |

WTD160 WCS 8/5 kg


WT1 Waschtrockner:

Mit PerfectCare-Technologie für schonende und effiziente Wäschepflege.


WTD160 WCS 8/5 kg

WT1 Waschtrockner:


Mit PerfectCare-Technologie für schonende und effiziente Wäschepflege.




WT1 8/5 kg, Einbauskizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



WT1 8/5 kg, Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



WT1 8/5 kg, Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



WT1 8/5 kg, Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm