

PIB 100 [EL]

Professional Dampfbügelssystem

mit großem Wassertank für eine lange Bügelzeit und perfekte Finishergebnisse.



- Hohe Lebensdauer – ausgelegt für 7.500 Betriebsstunden/10 Jahre*
- Lange Bügelzeit dank 4,50 l Wassertank
- Hochwertiger Bügeltischbezug für beste Bügelergebnisse
- Gleichmäßige Dampfverteilung mit der patentierten** Wabensohle
- Bequemer Auf-/Abbau durch das 1-2-Lift-System

* Unsere Maschinen werden intensiv unter Laborbedingungen getestet. Je nach tatsächlichem Nutzungsverhalten, Wartung und Pflege der Maschine können die tatsächlichen Betriebsstunden davon abweichen.

** Europäisches Patent: EP 2 233 632 B1

EAN-Nr.: 4002516358510 / Materialnummer: 11580550 / Alte Materialnummer: 53100010D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Dampfbügelssystem, klappbar
Linie	Professional
Farbe Bügeleisen	Lotosweiß/Anthrazit
Farbe Bügeltischbezug	Anthrazit
Patentierte Wabensohle	•
Mehrlagig bügeln	•
Stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder min. in mm	830
Stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder max. in mm	1020
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für den Haushalt	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Dampfdruck in bar	4,0
Dampfmenge in g/min	100
Vertikaldampf	•
Dampf ab Temperaturstufe	2
Dampfstoß in bar	4,0
Dauerdampf in bar	4,0
Betrieb mit Leitungswasser	•
Füllmenge Wassertank in l	4,50
Wassertank abnehmbar	•
Wassertank jederzeit nachfüllbar	•
Getestete Betriebsstunden	7500
Steuerung	
Steuerungstyp	Touchdisplay
Display	1-zelliges LC-Textdisplay
3 Bügelstufen	3
Ein-/Abschaltautomatik Gebläse	•
Geführte Erstinbetriebnahme	•
Geführtes Entkalken	•
Automatische Entkalkung	•
Automatisches Spülen	•
Einstellbare Displaysprache	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•

PIB 100 [EL]

Professional Dampfbügelssystem

mit großem Wassertank für eine lange Bügelzeit und perfekte Finishergebnisse.



EAN-Nr.: 4002516358510 / Materialnummer: 11580550 / Alte Materialnummer: 53100010D

Standard Elektroanschluss	
Elektroanschluss	1N AC 220-240V 50/60HZ
Heizleistung in kW	2,15
Gesamtanschluss in kW	2,20
Absicherung in A	10
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	970
Außenmaß, Nettobreite in mm	470
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1510
Außenmaß, Höhe in mm, zusammengeklappt	1280
Außenmaß, Breite in mm, zusammengeklappt	470
Außenmaß, Tiefe in mm, zusammengeklappt	402
Maximale Breite des Bügelbretts in mm	405
Maximale Länge des Bügelbretts in mm	1190
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	450,00
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	500,00
Nettogewicht in kg	29,00
Bruttogewicht in kg	33,30
Nettogewicht Bügeleisen in kg	1,6
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	350
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	53 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	7,92
Ausstattung	
Aktiver Bügeltisch (Aufblas- und Absaugfunktion)	•
2. Leistungsstufe Gebläse	•
Optional erhältliche Antihaft-Sohle	•
Patentiertes 1-2-Lift-System	•
Fußbodenschonende Laufrollen	•
Bügeltisch mit ComfortZone	•
Aufbewahrungsfach für das Bügeleisen	•
Aufbewahrungsfach für Anschlusskabel und Zubehör	•
CoolDown-Funktion	•
AutoOff-Funktion	•
Professioneller Bügeltischbezug	•
Dampfschlauchhalter	•
Teststreifen für Bestimmung der Wasserhärte	•
Wasserboiler mit Diamond-Like Carbonbeschichtung	•
Optional erhältlicher Steamer	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	94
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•