

PFD 101

Stand-Spülmaschine

für große Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



- Spülleistung: 14 Maßgedecke in nur 28 min *
- 13 % geringerer Energieverbrauch**
- Intuitive Bedienung dank der übersichtlichen Blendengestaltung
- Alles restlos trocken – AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Spülgut flexibel platzieren für beste Reinigungsergebnisse

* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

** Bezogen auf das ECO-Programm, im Vergleich zum Vorgängermodell.



EAN-Nr.: 4002516366515 / Materialnummer: 11604670 / Alte Materialnummer: 61010100D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Stand-Spülmaschine
Linie	ProfilLine
Spülsystem	Frishwasser
Anzahl Spülebenen	2
Front	Brilliantweiß
Deckel	Kunststoff
Seitenwände	Brilliantweiß
Blendenfarbe	Cleansteel
Anwendung	
Geeignet für Büro und Agentur	•
Geeignet für den Privathaushalt	•
Geeignet für den Sportverein	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	75
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	17
Maximale Nachspültemperatur in °C	75
Reinigungsleistung Maßgedecke/Charge	13
Lebensdauer in Spüzyklen	12500
Miele MOVE	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
Steuerung	
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Programmwahl Tasten
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programme [Anzahl]	8
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Standard Elektroanschluss	
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	7,10
Gesamtanschluss in kW	7,30
Absicherung in A	16
CEE-Stecker	•
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,70
Mögliche Spannungsvariante	
Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	1,90
Gesamtanschluss in kW	2,10
Absicherung in A	10-16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in bar	1,00-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•

PFD 101

Stand-Spülmaschine

für große Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN-Nr.: 4002516366515 / Materialnummer: 11604670 / Alte Materialnummer: 61010100D

Maximale Wasserhärte in mmol/l	6,50
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	150
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	845
Außenmaß mit Deckel, Höhe in mm	845
Außenmaß, Breite in mm	598
Außenmaß, Tiefe in mm	570
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	960
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	700
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	540
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	510
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	450
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	450
Einschubhöhe über Fußboden in mm	210
Nettogewicht [kg]	60
Bruttogewicht in kg	67
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1000
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	46,0
Programme	
Universal	•
Kurz	•
Hygiene	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Kunststoffe	•
Energiespar/Eco	•
Intensiv	•
Korbgestaltung	
Korbausstattung ExtraComfort P	•
Flexible Korbgestaltung FlexLine	•
FlexCare-Gläserhalter [Anzahl]	2
FlexCare-Tassenauflage [Anzahl]	1
Besteckkorb	•
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Ausstattung	
Profi-Elektroanschluss	•
Trocknung	AutoOpen-Trocknungsunterstützung, Aktive Kondensationstrocknung, Zusatztrocknung
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•

PFD 101

Stand-Spülmaschine

für große Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN-Nr.: 4002516366515 / Materialnummer: 11604670 / Alte Materialnummer: 61010100D

Kindersicherung	•
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Optische Schnittstelle	•
SmartStart	•
FlexiTimer mit EcoStart	•
WLAN-Modul	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Beladungsmenge des eco-Programms in Maßgedecken	13
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Spülgänge in kWh	93
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Spülgang in l	12,0
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemission in dB(A) _{re1pW}	46
Programmlaufzeit des eco-Programms in Min.	250
Anschlussmöglichkeiten	
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
VDE	•
EMV-Funkschutz	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•