


PFD 101 U

Unterbau-Spülmaschine

für große Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



- Spülleistung: 13 Maßgedecke in nur 28 min *
- 13 % geringerer Energieverbrauch**
- Alles restlos trocken – AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Intuitive Bedienung dank der übersichtlichen Blendengestaltung
- Spülgut flexibel platzieren für beste Reinigungsergebnisse

* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserezulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

** Bezogen auf das ECO-Programm, im Vergleich zum Vorgängermodell.




EAN-Nr.: 4002516366539 / Materialnummer: 11604690 / Alte Materialnummer: 61010102D

| Bauform und Ausführung | |
|---|-------------------------|
| Bauform | Unterbau-Spülmaschine |
| Linie | ProfilLine |
| Spülsystem | Frischwasser |
| Anzahl Spülebenen | 2 |
| Front | Brilliantweiß |
| Seitenwände | Verzinkt |
| Blendenfarbe | Cleansteel |
| Anwendung | |
| Geeignet für Büro und Agentur | • |
| Geeignet für den Privathaushalt | • |
| Geeignet für den Sportverein | • |
| Leistungsdaten | |
| Geprüfte Viruswirksamkeit | • |
| Geprüfte Hygiene | • |
| Umwälzpumpe, Qmax in l/Min. | 75 |
| Kürzeste Programmlaufzeit in Min. | 17 |
| Maximale Nachspültemperatur in °C | 75 |
| Reinigungsleistung Maßgedecke/Charge | 13 |
| Lebensdauer in Spülzyklen | 12500 |
| Miele MOVE | |
| Vernetzungsfähig mit Miele MOVE | • |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | Elektronische Steuerung |
| Programmwahl | Programmwahl Tasten |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
| Restzeitanzeige | • |
| Spülprogramme [Anzahl] | 8 |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Elektroanschluss | 3N AC 400V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 7,10 |
| Gesamtanschluss in kW | 7,30 |
| Absicherung in A | 16 |
| CEE-Stecker | • |
| Länge der Netzanschlussleitung in m | 1,70 |
| Mögliche Spannungsvariante | |
| Elektroanschluss | AC 230V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 1,90 |
| Gesamtanschluss in kW | 2,10 |
| Absicherung in A | 10-16 |
| Wasseranschluss/-ablauf | |
| Kalt- oder Warmwasser [Anzahl] | 1 |
| Erforderlicher Fließdruck in bar | 1,00-10,00 |
| Ablaufpumpe [DN] | 22 |
| Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm | 100 |
| Integrierter Wasserenthärter | • |
| Maximale Wasserhärte in mmol/l | 6,50 |

PFD 101 U

Unterbau-Spülmaschine

für große Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.




EAN-Nr.: 4002516366539 / Materialnummer: 11604690 / Alte Materialnummer: 61010102D

| | |
|--|---|
| Wasserschutzsystem | Waterproofsystem |
| Länge Wasserzulaufschlauch in cm | 150 |
| Länge Wasserablaufschlauch in cm | 150 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Höhe in mm | 805 |
| Außenmaß, Breite in mm | 598 |
| Außenmaß, Tiefe in mm | 570 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 960 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 670 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 700 |
| Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm | 540 |
| Nutzbarer Spülraum, Breite in mm | 510 |
| Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm | 450 |
| Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm | 450 |
| Einschubhöhe über Fußboden in mm | 210 |
| Erforderliche Nischenbreite in mm | 600 |
| Nettogewicht [kg] | 44 |
| Bruttogewicht in kg | 51 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m ² | 1000 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA) | 33 dB(A) re 20 µPa |
| Schalleistungspegel (LwA) | 0,0 |
| Programme | |
| Universal | • |
| Kurz | • |
| Hygiene | • |
| Kalt/Vorspülen | • |
| Gläser | • |
| Kunststoffe | • |
| Energiespar/Eco | • |
| Intensiv | • |
| Korbgestaltung | |
| Korbausstattung ExtraComfort P | • |
| Flexible Korbgestaltung FlexLine | • |
| FlexCare-Gläserhalter [Anzahl] | 2 |
| FlexCare-Tassenauflage [Anzahl] | 1 |
| Besteckkorb | • |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | • |
| Ausstattung | |
| Profi-Elektroanschluss | • |
| Trocknung | Zusattrocknung, Aktive Kondensationstrocknung, AutoOpen-Trocknungsunterstützung |
| 1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler | • |
| Spülraum aus hochwertigem Edelstahl | • |
| AutoClose | • |
| EcoFeedback | • |
| Brilliant GlassCare | • |
| Kindersicherung | • |
| Veränderbare Nachspültemperatur | • |

PFD 101 U

Unterbau-Spülmaschine

für große Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN-Nr.: 4002516366539 / Materialnummer: 11604690 / Alte Materialnummer: 61010102D

| | |
|---|------|
| Optische Schnittstelle | • |
| SmartStart | • |
| FlexiTimer mit EcoStart | • |
| WLAN-Modul | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Beladungsmenge des eco-Programms in Maßgedecken | 13 |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Spülgänge in kWh | 93 |
| Wasserverbrauch des eco-Programms pro Spülgang in l | 12,0 |
| Luftschallemissionsklasse (A-D) | C |
| Luftschallemission in dB(A) _{re1pW} | 46 |
| Programmlaufzeit des eco-Programms in Min. | 250 |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |
| VDE | • |
| EMV-Funkschutz | • |
| DIN EN 17735 | • |
| EN 1717 | • |