


## PFD 103 SCi XXL

Integrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Schublade für große Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



- Spülleistung: 15 Maßgedecke in nur 28 min \*
- 13 % geringerer Energieverbrauch\*\*
- Perfekte Ausleuchtung für leichtes Beladen – BrilliantLight
- Alles restlos trocken – AutoOpen-Trocknungsunterstützung
- Innovatives Design und höchster Komfort – 3D-MultiFlex-Schublade

\* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

\*\* Bezogen auf das ECO-Programm, im Vergleich zum Vorgängermodell.




EAN-Nr.: 4002516366690 / Materialnummer: 11605150 /  
Alte Materialnummer: 61010304EP2

Bauform und Ausführung	
Bauform	Integrierte Spülmaschine
XXL-Geschirrspüler	•
Linie	ProfiLine
Spülsystem	Frischwasser
Anzahl Spülebenen	2
Front	Ohne Front
Seitenwände	Verzinkt
Blendenfarbe	Cleansteel
Minimales Frontplattengewicht in kg	4,0
Maximales Frontplattengewicht in kg	11,0
Anwendung	
Geeignet für die Pension	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
Geeignet für Büro und Agentur	•
Geeignet für den Privathaushalt	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für den Sportverein	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	75
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	17
Maximale Nachspültemperatur in °C	75
Reinigungsleistung Maßgedecke/Charge	14
Lebensdauer in Spülzyklen	12500
Miele MOVE	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
Steuerung	
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Programmwahl	Programmähltasten
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Spülprogramme [Anzahl]	8
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Standard Elektroanschluss	
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	7,10
Gesamtanschluss in kW	7,30
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,70
Mögliche Spannungsvariante	
Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	1,90
Gesamtanschluss in kW	2,10
Absicherung in A	10-16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kalt- oder Warmwasser [Anzahl]	1

## PFD 103 SCi XXL

Integrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Schublade für große Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.




EAN-Nr.: 4002516366690 / Materialnummer: 11605150 /  
Alte Materialnummer: 61010304EP2

Erforderlicher Fließdruck in bar	1,00-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	6,50
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	150
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Höhe in mm	845
Außenmaß, Breite in mm	598
Außenmaß, Tiefe in mm	570
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	960
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	700
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	580
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	510
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	450
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	450
Einschubhöhe über Fußboden in mm	210
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettogewicht [kg]	52
Bruttogewicht in kg	59
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	45,0
<b>Programme</b>	
Universal	•
Kurz	•
Hygiene	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•
Kunststoffe	•
Energiespar/Eco	•
Intensiv	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Korbausstattung MaxiComfort P	•
Flexible Korbgestaltung FlexLine	•
FlexCare-Gläserhalter [Anzahl]	4
FlexCare-Tassenauflage [Anzahl]	2
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Patentierete 3D-MultiFlex-Schublade	•
<b>Ausstattung</b>	
Profi-Elektroanschluss	•
Trocknung	Zusattrocknung, Aktive Kondensationstrocknung, AutoOpen-Trocknungsunterstützung
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•

## PFD 103 SCi XXL

Integrierte Spülmaschine XXL mit 3D-MultiFlex Schublade für große Geschirrberge aus Haushalt, Business-, Tee- und Spülküchen.



EAN-Nr.: 4002516366690 / Materialnummer: 11605150 /  
Alte Materialnummer: 61010304EP2

BrilliantLight	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Kindersicherung	•
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Optische Schnittstelle	•
SmartStart	•
FlexiTimer mit EcoStart	•
WLAN-Modul	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Beladungsmenge des eco-Programms in Maßgedecken	14
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Spülgänge in kWh	95
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Spülgang in l	12,0
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemission in dB(A) <sub>re1pW</sub>	45
Programmlaufzeit des eco-Programms in Min.	250
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
VDE	•
EMV-Funkschutz	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•