

PRI 318 [EL LAM IB]  
Muldenmangel, Elektro  
mit Lamellenbewicklung und Gurteingabe.



- Leistung 87,0 kg/h\*, Walzendurchmesser 300 mm, Arbeitsbreite 1750 mm
- Hervorragende Finish-Ergebnisse dank HPC-Mulde
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

\* Bei 25 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002516367871 / Materialnummer: 11607820 /  
Alte Materialnummer: 53318103EU

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Fronts. Wäscheeingabe, Rücks. Wäscheausgabe
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	300
Arbeitsbreite in mm	1750
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Lamellenfederbewicklung
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Max. Mangleleistung bei 25 % Restfeuchte in kg/h	87,0
Getestete Betriebsstunden	20000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	Touch-Display
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,2
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,6
Einstellbare Temperatur	Stufenlos
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	17,00
Gesamtanschluss in kW	18,30
Absicherung in A	35
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Höhe in mm	1110
Außenmaß, Breite in mm	2469
Außenmaß, Tiefe in mm	1377
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1388
Außenmaß, Bruttobreite in mm	2576
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1096
Nettogewicht in kg	384
Bruttogewicht in kg	461
Maximale Bodenbelastung in N	3767
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	56 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	10,80
<b>Ausstattung</b>	
Patentierter Ausgabetisch EasyFold	•

PRI 318 [EL LAM IB]  
 Muldenmangel, Elektro  
 mit Lamellenbewicklung und Gurteingabe.



EAN-Nr.: 4002516367871 / Materialnummer: 11607820 /  
 Alte Materialnummer: 53318103EU

Ausgabetischverlängerung (Option)	•
HPC-Mulde	•
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltleiste FlexControl	•
Eingabetisch mit Gurteingabe	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten	•
Wäscherückführung (Option)	•
Abdeckhaube (Option)	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenreinigung und wachsen	•
Not-Halt-Schalter	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	98
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•