

APWM 900

Flusenfilterkasten aus Edelstahl

zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.



- Für den Einsatz bei stark verschmutzten Textilien
- Volumen ca. 70 Liter, Aufstellhöhe von 0-250 mm einstellbar
- Zum Anschluss an Waschmaschinen auf einem Sockel
- Leicht entnehmbares Flusensieb aus Edelstahl
- ø Anschlussstutzen 7,5 cm

EAN-Nr.: 4002516376668 / Materialnummer: 11637370 / Alte Materialnummer: 59510045D

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

APWM 900

Flusenfilterkasten aus Edelstahl

zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.



EAN-Nr.: 4002516376668 / Materialnummer: 11637370 / Alte Materialnummer: 59510045D

PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Produktkategorie	
Flusenfilterung	•
Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	OHNE
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	543
Außenmaß, Nettobreite in mm	310
Außenmaß, Nettotiefe in mm	648
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	585
Außenmaß, Bruttobreite in mm	330
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	700
Nettogewicht [kg]	14,50
Bruttogewicht in kg	15,50