

K 7234 E
Einbau-Kühlschrank
mit DailyFresh und moderner LED-Beleuchtung für mehr Komfort.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean



EAN-Nr.: 4002516378549 / Materialnummer: 11641020 /
Alte Materialnummer: 36723400EU1

Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose nachrüstbar	•
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	4
Anzahl Frischeschubladen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	4
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	147,10
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,40
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1024
Nischenhöhe in mm max.	1040
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1022
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	36,1
Befestigungstechnik	Festtür

K 7234 E

Einbau-Kühlschrank

mit DailyFresh und moderner LED-Beleuchtung für mehr Komfort.



EAN-Nr.: 4002516378549 / Materialnummer: 11641020 /

Alte Materialnummer: 36723400EU1


Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	16
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	131
4-Sterne-Gefrierzone in l	16
Gesamtnutzinhalt in l	146
Lagerzeit bei Störung in h	9
Gefriervermögen in kg/24h	2,00
Geräuschklasse (A-D)	B
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör

Eierablage

•

K 7234 E
 Einbau-Kühlschrank
 mit DailyFresh und moderner LED-Beleuchtung für mehr Komfort.



K7233E, K7234E, Installation (Fußnote*) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

K7233E, K7234E, Einbau (Fußnote*) (Skizze)

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7233E, K7234E, Seitenansicht (Skizze)