

K 7433 E

Einbau-Kühlschrank

mit DailyFresh, wartungsfreier LED-Beleuchtung, DynaCool und ComfortClean.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean
- Mehr Platz im Innenraum für sperrige Gegenstände – ComfortSize



EAN-Nr.: 4002516379058 / Materialnummer: 11641270 /
Alte Materialnummer: 36743300EU1

| | |
|--|-------------|
| Gerätekategorie | |
| Kühlschrank | • |
| Bauform | |
| Einbaugerät | • |
| Einbaugerät integriert | • |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Design | |
| Beleuchtung Kühlzone | LED |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Frischesystem | DailyFresh |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| ComfortSize | • |
| SoftClose nachrüstbar | • |
| Steuerung | |
| Bedienkonzept | SensorTouch |
| Kühlteil abschaltbar | Nein |
| Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Nein |
| SuperKühlen | • |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Sabbatmodus | • |
| Party-Modus | • |
| Holiday-Modus | • |
| Kühlgerät/-zone | |
| Anzahl der Abstellflächen | 6 |
| Flaschenablage aus verchromtem Metall | • |
| Anzahl Frischeschubladen | 1 |
| Anzahl Innentürabsteller für Konserven | 2 |
| Innentürabsteller für Flaschen | 2 |
| Innentürabsteller | 4 |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A – G) | E |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 105,50 |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,29 |
| Sicherheit | |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Akustischer Türalarm | • |
| Optischer Türalarm | • |
| Technische Daten | |
| Nischenbreite in mm min. | 560 |
| Nischenbreite in mm max. | 570 |
| Nischenhöhe in mm min. | 1397 |
| Nischenhöhe in mm max. | 1413 |
| Nischtiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 559 |
| Gerätehöhe in mm | 1395 |
| Gerätetiefe in mm | 546 |
| Gewicht in kg | 45,9 |

K 7433 E

Einbau-Kühlschrank

mit DailyFresh, wartungsfreier LED-Beleuchtung, DynaCool und ComfortClean.



EAN-Nr.: 4002516379058 / Materialnummer: 11641270 /


Alte Materialnummer: 36743300EU1

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Befestigungstechnik | Festtür |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 21 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Kühlzone in l | 236 |
| 4-Sterne-Gefrierzone in l | 0 |
| Gesamtnutzzinhalt in l | 235 |
| Luftschallemissionsklasse (A-D) | B |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1pW | 35 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1200 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,2 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Eierablage | • |

K 7433 E

Einbau-Kühlschrank

mit DailyFresh, wartungsfreier LED-Beleuchtung, DynaCool und ComfortClean.



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, Installation (Fußnote*) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, Einbau (Fußnote*) (Skizze)

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, Seitenansicht (Skizze)