

K 7474 D

Einbau-Kühlschrank

mit PerfectFresh Active für beste Frische, FlexiLight 2.0 und 4\*Gefrierfach.



- 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung – PerfectFresh Active
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Individuell passende Höhenverstellung der Innentürabsteller



EAN-Nr.: 4002516379119 / Materialnummer: 11641360 /  
Alte Materialnummer: 36747400EU1

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühlschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2,0
Beleuchtung Ventilator	•
Beleuchtung Frischesystem	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Active
Aktive Befeuchtung der obersten Schublade	•
Feinverstellung Innentür	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon beleuchtet	2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	4
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	145,30
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,39
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570

K 7474 D

Einbau-Kühlschrank

mit PerfectFresh Active für beste Frische, FlexiLight 2.0 und 4\*Gefrierfach.



EAN-Nr.: 4002516379119 / Materialnummer: 11641360 /


Alte Materialnummer: 36747400EU1

Nischenhöhe in mm min.	1397
Nischenhöhe in mm max.	1413
Nischtiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1395
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	53,2
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	21
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	192
davon PerfectFresh-Zone in l	67
4-Sterne-Gefrierzone in l	16
Gesamtnutzzinhalt in l	207
Lagerzeit bei Störung in h	9
Gefriervermögen in kg/24h	2,00
Geräuschkategorie (A-D)	B
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage	•
Sortierbox PerfectFresh	•
Eiswürfelschale	•

K 7474 D

Einbau-Kühlschrank

mit PerfectFresh Active für beste Frische, FlexiLight 2.0 und 4\*Gefrierfach.



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, Installation (Fußnote\*) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm<sup>2</sup>, 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, Einbau (Fußnote\*) (Skizze)

\*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, Seitenansicht (Skizze)