

KMDA 7476 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



- Viel Platz- 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 PowerFlex XL-Bereiche
- Elegantes Design – flächenbündiger Dunstabzug
- Automatische Regulierung der Gebläsestufen – Con@ctivity
- Kompakte Steuerung per Zahlenreihe – ComfortSelect Plus
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor

**A++**

EAN-Nr.: 4002516422815 / Materialnummer: 11712780 / Alte Materialnummer: 26747672D

<b>Bauform</b>	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•
<b>Betriebsarten</b>	
Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DMK 150-1
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	Umrüstbar
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx, DUU 1000-2
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Farbe Abdeckgitter	Edelstahl
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>PowerFlex-Kochzonen</b>	
Anzahl	2
Art	PowerFlex XL-Kochzone
Durchmesser in mm	Ø 150 – 230
Leistung in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	links
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Größe in mm	230x460
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. Leistung in W	3400
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
<b>2. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	rechts
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Größe in mm	230x460
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. Leistung in W	3400
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect Plus
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0.	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Permanente Topferkennung	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•

KMDA 7476 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug



EAN-Nr.: 4002516422815 / Materialnummer: 11712780 / Alte Materialnummer: 26747672D


Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Wischschutz	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
ECO-Motor	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe min. (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	160
Luftleistung Stufe max. (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	490
Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h)	580
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	60,0
<b>Umluft</b>	
Luftleistung Stufe min. (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	105
Luftleistung Stufe max. (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	410
Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	510
Schalleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	43,0
Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	70,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	29,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	56,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	76,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	62,0
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Anschluss für Fensterkontaktschalter	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	200
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500

KMDA 7476 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug


## KMDA 7476 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug




KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL –  
flächenbündig (Skizze)

- 1) vorn, 2) Die abnehmbare Auffangwanne muss nach dem Einbau zugänglich sein, 3) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, 4) Stufenfräsung, 5) Holzleisten (nicht im Lieferumfang einhalten), 6) Abluftanschluss hinten >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Auslieferungszustand), 7) Abluftanschluss rechts >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich), 8) Abluftanschluss links >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)




KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL –  
rahmenlos aufliegend (Skizze)

- 1) vorn, 2) Die abnehmbare Auffangwanne muss nach dem Einbau zugänglich sein, 3) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, 4) Abluftanschluss hinten >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Auslieferungszustand), 5) Abluftanschluss rechts >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich), 6) Abluftanschluss links >220-222 x 89-90 / R1-R19 (Umbau erforderlich)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante  
1 (Skizze)

- 1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DFK-BH 90, 5) DUU 1000-2




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante  
6 (Skizze)

- 1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90, 4) DMK 150-1, 5) DFK-A



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante  
3 (Skizze)

- 1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DFK-BH 90, 5) DUU 1000-2






KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante  
4 (Skizze)

- 1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DUU 1000-2


## KMDA 7476 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
mit zwei extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen und flächenbündigem Dunstabzug




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 7 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DMK 150-1, 4) DFK-AK 90




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 2 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-L, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1000-2




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 5 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-L, 6) DUU 1000-2




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 8 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BH 90



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 10 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-V



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 10 (Skizze)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)

1) DFK-BV 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-A

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - Einbauvariante 11 (Skizze)