

PDR 522 ROP [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit Restfeuchtesteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



- Trommelvolumen 400.00 l , Füllgewicht 16.0 kg – 22.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN-Nr.: 4002516408789 / Materialnummer: 11717960 /
Alte Materialnummer: 52522006EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	16,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	22,0
Trommelvolumen in l	400,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	21,10
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,55
Programmlaufzeit in Min.	25
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	1N AC 230V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Gas in kW	21,50
Gesamtanschluss in kW	1,00
Absicherung in A	10
Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nett Höh e in mm	1400

PDR 522 ROP [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit Restfeuchtsteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



EAN-Nr.: 4002516408789 / Materialnummer: 11717960 /

Alte Materialnummer: 52522006EU

Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1162
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1254
Nettogewicht in kg	203,9
Bruttogewicht in kg	218
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	2324
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	62 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	2,60
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecycling	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
Kapazitäten	
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	364
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	3
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•